




Produktname | *Product name*: Powerbank_15000mAh_18W_PD
 Artikelnummer | *Part Number*: 1700-0114
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810221
 Modellbezeichnung | *Model name*: W1503
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 26.02.2019

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V1	Model name added	29.04.2019	LHE
V0	---	26.02.2019	LHE

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28

Zeichnung der Powerbank / Drawing of the power bank



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Powerbank / Technical data of the power bank:



Gehäuse:		Housing:	
Farbe:	silber	Colour:	silver
Material:	Aluminium	Material:	Aluminium
Eingang:		Input:	
-Micro USB Buchse		-Micro USB socket	
Eingangsspannung:	5 V $\pm$ 5 %	Input voltage:	5 V $\pm$ 5 %
Eingangsstrom:	max. 2000 mA	Input current:	max. 2000 mA
Ladezeit	ca. 8 h (5V/2A)	Charging time:	approx. 8 h (5V/2A)
-Typ C Buchse (PD+QC3.0):		-Type C-socket (PD+QC3.0):	
Eingangsspannung:	5 V $\pm$ 5 % 9V $\pm$ 5 %	Input voltage:	5 V $\pm$ 5 % 9V $\pm$ 5 %
Eingangsstrom:	max. 2000 mA	Input current:	max. 2000 mA
Ladezeit	ca. 5 h (9V/2A) ca. 8 h (5V/2A)	Charging time:	approx. 5 h (9V/2A) approx. 8 h (5V/2A)
Automatische Ladeabschaltung:	I < 50mA	Auto. charge cut off:	I < 50mA
Ausgang:		Output:	
-1 USB Typ A (QC3.0):		-1 USB Type A (QC3.0):	
Ausgangsspannung	5-6V 6-9V 9-12V $\pm$ 5 %	Output voltage:	5-6V 6-9V 9-12V $\pm$ 5 %
Ausgangsstrom	3A 2A 1.5A	Output current:	3A 2A 1.5A
-2 USB Typ A (QC3.0):		-2 USB Type A (QC3.0):	
Ausgangsspannung	5-6V 6-9V 9-12V $\pm$ 5 %	Output voltage:	5-6V 6-9V 9-12V $\pm$ 5 %
Ausgangsstrom	3A 2A 1.5A	Output current:	3A 2A 1.5A
-Type C (PD+QC3.0):		-Type C (PD+QC3.0):	
Ausgangsspannung	5-6V 6-9V 9-12V $\pm$ 5 %	Output voltage:	5-6V 6-9V 9-12V $\pm$ 5 %
Ausgangsstrom	3A 2A 1.5A	Output current:	3A 2A 1.5A
USB Widerstandsbeschaltung	Smart IC, Handy Dual-Role-Power, (DRP) mit Power-Role, Swap (PR_Swap)	USB Resistor network	Smart IC, smartphone Dual-Role-Power, (DRP) with Power-Role, Swap (PR_Swap)
Laden und Entladen gleichzeitig:	Möglich, jedoch nicht erlaubt	Charge and discharge at the same time:	Possible, not allowed
Fehlererkennung:	Kurzschluss/ Überstrom/ Tiefentladung/ Überladung	Error detection:	Short circuit/ over current/ deep discharge/ over charge
Anzeige:		Indication:	
-LED		-LED	
Anzahl LED:	4	Number of LED:	4
Ladung:	Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten	Charge:	Shows capacity in 25 % steps
Akku voll:	Alle LEDs an	Battery full:	All LEDs on

Datenblatt | data sheet: Powerbank_15000mAh_18W_PD (1700-0114)

Anzeige bei Tastendruck:	Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten	Indication when button is pressed:	Shows capacity in 25 % steps
Interne Zellen:		Internal cells:	
Zellentyp:	Prismatische Zelle	Cell type:	Prismatic cell
Zellenanzahl:	2	Number of cells:	2
Zellenkonfiguration:	1S3P	Cell configuration:	1S3P
Nominale Spannung:	3.7 V	Nominal voltage:	3.7 V
Kapazität:	5000 mAh x3= 15000 mAh	Capacity:	5000 mAh x3= 15000 mAh
Energiegehalt:	27.75 Wh x2= 55.5 Wh	Energy:	27.75 Wh x2= 55.5 Wh
Zellchemie:	Li-Polymer	Cell chemistry:	Li-Polymer
Lebenserwartung: (C>60% der Mindestkapazität)	>500 Zyklen nach IEC	Life time expectance: (C>60% of min. capacity)	>500 cycles acc. IEC
Temperaturen:		Temperatures:	
-Betriebstemperatur:	0– 45 °C	-operating temperature:	0 – 45 °C
Gewicht:	305g	Weight:	305g

Technische Daten des Micro USB Kabels / Technical data of the micro USB cable:


Eingangsstecker:	USB type A	Input plug:	USB type A
Ausgangsstecker:	Micro USB type B	Output plug:	Micro USB type B
Länge:	30cm ±10cm	Length:	30cm ±10cm
Farbe:	Schwarz	Colour:	Black
Kabel-Typ:	Ladekabel	Cable type:	charging cable
Gewicht:	9g	Weight:	9g
Material:	PVC	Material:	PVC

Allgemeine technische Daten / Common technical data:


Lagertemperatur:	-20 °C...40 °C	Storage temperature:	-20 °C...40 °C
Lagertemperatur:	-20°C...30°C (≤1 Jahr)	Storage temperature:	-20°C...30°C (≤1 year)
	-20°C...45°C (≤3 Monate)		-20°C...45°C (≤3 months)
	-20°C...60°C (≤1 Monat)		-20°C...60°C (≤1 month)
Lieferumfang:	- Powerbank - Micro USB Kabel - Mehrsprachige Bedienungs-anleitung	Shipment:	- Powerbank - Micro USB cable - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box