



Produktname | *Product name:* USB Type-A zu Micro USB Kabel 100cm | *USB Type-A to micro USB cable 100cm*

Artikelnummer | *Part Number:* 1700-0129

Anfragenummer | *Inquiry Number:* 810518

Ersteller / Datum | *Creator / Date:* DC / 24.09.2020

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	30.09.2020	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_ODA, Template version: V41

Technische Daten des Kabels / *Technical data of the cable:*



Eingangsstecker:	USB Standard Type-A	<i>Input plug:</i>	<i>USB Standard Type-A</i>
Ausgangsstecker:	Micro USB Type-B	<i>Output plug:</i>	<i>Micro USB Type-B</i>
Länge:	100 cm ± 2 cm	<i>Length:</i>	<i>100 cm ± 2 cm</i>
Datenübertragung:	Max. 480Mb/s	<i>Data transfer:</i>	<i>Max. 480Mb/s</i>
Strom:	Max. 3,0 A	<i>Current:</i>	<i>Max. 3.0 A</i>
USB Protokoll:	USB 2.0	<i>USB protocol:</i>	<i>USB 2.0</i>
Kabelmantel-Material:	PVC	<i>Cable coating material:</i>	<i>PVC</i>
Kabelmantel-farbe:	Schwarz	<i>Cable coating colour:</i>	<i>Black</i>
Stecker-Gehäuse-Material:	PVC	<i>Plug housing material:</i>	<i>PVC</i>
Stecker-Gehäuse-Farbe:	Schwarz	<i>Plug housing colour:</i>	<i>Black</i>
Kabel-Gewicht:	25 g	<i>Cable weight:</i>	<i>25 g</i>
Kabel-Typ:	Lade- und Datenkabel (Datenübertragung und Leistungsübertragung)	<i>Cable type:</i>	<i>Charge- and data cable (data transfer and power delivery)</i>
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	<i>Coloured folding box</i>