



					Werkstoff:	Massstab:		Datum	Name
				*Lieferant darf ohne Ruecksprache nicht geaendert werden		2:1	Gezeichnet	04.04.02	Battlogg
				Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)			Geprueft		
				Benennung:	3,5 mm Stereo Plug NYS 231BG			Ersetzt durch:	Blatt
								Ersatz fuer:	von Blatt
					REAN			Zeichn. Nr.	3102 ST 22 70
Ind.	Aenderung	Datum	Name						

3.5 mm Plugs

[back](#)

NYS231BG

Product

Connector Type	Plug
Gender	male

Electrical

Contact resistance	< 10 mΩ
Dielectric strength	0,5 kVdc
Rated current per contact	depends on mated connector A

Mechanical

Cable O.D.	≤ 4 mm
Lifetime	1000 mating cycles
RW / Straight	no

Material

Contact plating	0.2 μm Au
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Shell	CuZn39Pb3 Black
Strain relief	CRIMP type snce plated

Environmental

Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-20 °C to +70 °C