


Anschlußmaße nach IEC 169-16 /
mating face according to IEC 169-16






Innenleiter / inner conductor	CuPb1.15Ni1 (C97)	Cu2Ag5
Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	CuSnZn3
Isolierung / insulator	PTFE	

ⓐ VSWR (typisch / typical)	1.018 bei/at 1 GHz
	1.020 bei/at 2 GHz
	1.036 bei/at 4 GHz
	1.094 bei/at 10 GHz

Einfügedämpfung / insertion loss	≤0.1 dB bis / up to 4 GHz
----------------------------------	---------------------------

M1:1



a	12844	24.09.01	HM	2001	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	16.03.	HM	
				gepr./appr.	22.03.01	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegär
				2:1	N-Kupplung (f-f) N Adaptor (f-f)		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
				K		J01024A0004	
					Ersatz für/ replaces		