

PRODUKTDATENBLATT FLASHLIGHT CAR MULTI-USE

FLASHLIGHT CAR MULTI-USE | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	5,00 W
Einschaltstrom	1350 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	400 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

Maße & Gewicht

Länge	408,00 mm
Breite	33,00 mm
Höhe	30,00 mm
Produktgewicht	155,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	ABS I TPR (Thermoplastic rubber)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB Type-C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Battery size [GMS]	Others
Batterieladedauer	3 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175640	Faltschachtel 1	50 mm x 38 mm x 413 mm	199.00 g	0.78 dm³
4099854175657	Versandschachtel 24	440 mm x 253 mm x 240 mm	5298.00 g	26.72 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.