



PRODUKTDATENBLATT FLASHLIGHT COMPACT

FLASHLIGHT COMPACT | Mobile Leuchten für den Außenbereich



Produktvorteile

- Markantes Design

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W
Einschaltstrom	1 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	400 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80

Maße & Gewicht

Länge	113,00 mm
Breite	68,00 mm
Höhe	26,50 mm
Produktgewicht	145,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
Gehäusefarbe	Orange
Gehäusematerial	ABS I TPR (Thermoplastic rubber)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB Type-C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Battery size [GMS]	Others
Batterieladedauer	7 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175473	Blister 1	150 mm x 220 mm x 28 mm	154.00 g	0.92 dm ³
4099854175480	Versandschachtel 40	300 mm x 245 mm x 345 mm	6541.00 g	25.36 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.