



PRODUKTDATENBLATT

FLASHLIGHT TACTICAL IP22

FLASHLIGHT TACTICAL | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	3,20 W
Einschaltstrom	800 mA
Einschaltstromdauer T_{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	94 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

Maße & Gewicht

Durchmesser	40,00 mm
Höhe	160,00 mm
Produktgewicht	190,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Battery size [GMS]	18650
Batterieladedauer	3.5 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175800	Faltschachtel 1	49 mm x 49 mm x 170 mm	206.00 g	0.41 dm ³
4099854175817	Versandschachtel 48	307 mm x 213 mm x 371 mm	10339.00 g	24.26 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.