

PRODUKTDATENBLATT

SUN@Home Downlight Slim 120mm

Sun@Home Downlights | Lampen mit Human Centric Lighting Technologie

Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer



Produktvorteile

- Ermöglichen eine erhöhte Konzentration und Effizienz
- Verbessern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Verbessern den Schlafrhythmus und die -intensität
- Verbessern den optischen Komfort
- Verbessertes Maß an Reinluftsicherheit durch Abtötung von Haushaltskeimen und schlechten Gerüchen
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar
- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95
- SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum



- Innovative Leuchten-Beschichtung gegen Haushaltskeime und Gerüche
- Automatische Biorhythmusfunktion

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	$\geq 0,5$
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm
Nennlichtstrom	700 lm
Lichtstrom	700 lm
Lichtausbeute	95 lm/W
Farbtemperatur	2200...5000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 95

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
Startzeit	< 0.5 s

Maße & Gewicht

Produktgewicht	107,00 g
Durchmesser	120,00 mm
Länge	120.00 mm
Breite	120.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	120.00 mm
Höhe	35.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	35.00 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000		
Farben & Materialien			
Produktfarbe	Weiß		
Gehäusefarbe	Weiß		
Gehäusematerial	Plastik		
Material Abdeckung	Polystyrol (PS)		
Temperaturen & Betriebsbedingungen			
Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C		
Zusätzliche Produktdaten			
Montageort	Decke		
Einsatzmöglichkeiten			
Dimmbar	Ja		
Anschlussart	Anschlussklemme		
Kompatible Smart-Home-Technologie	Google Assistant / Amazon Alexa		
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar		
Zertifikate & Standards			
Normen	CE / ERP / UKCA		
Schutzklasse	II		
Schutzart	IP20		
Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015			
Ähnliche Farbtemperatur	RANGE		
TECHNISCHE AUSSTATTUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System - Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich - Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten 			
DOWNLOADS			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">DOWNLOADS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;">  User instruction SUN@HOME DOWNLIGHT </td> </tr> </tbody> </table>		DOWNLOADS	 User instruction SUN@HOME DOWNLIGHT
DOWNLOADS			
 User instruction SUN@HOME DOWNLIGHT			

DOWNLOADS



User instruction
SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM



Packaging insert
SUN@HOME

VERPACKUNGSGEINHEITEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075627024	Faltschachtel 1	127 mm x 127 mm x 58 mm	156.00 g	0.94 dm ³
4058075627031	Versandschachtel 6	262 mm x 134 mm x 186 mm	1071.00 g	6.53 dm ³
4058075657090	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 24	542 mm x 286 mm x 209 mm	4929.00 g	32.40 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.