

**ZEICHENNEHMIGUNG
MARKS LICENCE**

SLIM s.r.l.

ITALIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Signalleuchte
Pilot light

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0710 Teil 1:1969-03
DIN VDE 0710 Teil 11:1968-05

VDE

Aktenzeichen: 996100-4200-0001

File ref.:

Ausweis-Nr. 21825

Blatt 1

Licence No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1981-08-12

(letzte Änderung/updated 2004-05-05)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "E. Koenig".



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Licence No. page
21825 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder
SLIM s.r.l.,

ITALIEN

Aktenzeichen / File ref.
996100-4200-0001 / FG11 / HR

letzte Änderung / updated Datum / Date
2004-05-05 1981-08-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 21825.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 21825.

Signalleuchte *Pilot light*

Typ(en) / Type(s):

- a) SZ 10
- a) 090.
- a) 100.
- a) 120.
- b) 090
- b) 100
- b) 120
- c) 09-02
- c) 010-02
- c) 012-02
- d) 09-03
- d) 010-03
- d) 012-03

Bemessungsspannung

220 V

Rated voltage

Für / for a)

240 V

Für / for b)

240 / 250 V

Für / for c), d)

Lampe(n)

fest eingebaute Glühlampe mit Vorwiderstand und wahlweise
Löschwiderstand

Lamp(s)

*glow lamp with series resistor not replaceable, alt. with
quenching resistor*

Schutzmaßnahme

Einbaugerät

*Protection against electric
shock*

built-in appliance

Bemessungstemperatur

90°C

Rated temperature

Für / for a), c), d)

120°C

Für / for a), c), d)

150°C

Für / for b)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Testing and Certification Institute * Institut VDE d'Essais et de Certification

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Licence No. page
21825 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder
SLIM s.r.l., [redacted]

ITALIEN

Aktenzeichen / File ref.
996100-4200-0001 / FG11 / HR

letzte Änderung / updated Datum / Date
2004-05-05 1981-08-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 21825.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 21825.

Netzanschluss
Supply

Flachstecker 6,3 x 0,8 mm (90°C, 120°C, 150°C)
tab terminals
freie Leitungsenden (H05V-K 0,5 mm²) (90°C)
connecting leads (tails)
freie Leitungsenden (N2GFAF 0,5 mm²) (120°C, 150°C)
connecting leads (tails)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG11
Section FG11

[Handwritten signatures]

