

| Art.- No. | Strom (A) | Kaltwiderstand (Ω) | Spannungsfall @ 100% /n (Volt) max. | Schmelzintegral I ² T<10 mSec (A ² Sec) | Schmelzintegral I ² T@10/n (A ² Sec) | Max. Leistungsverlust (W) |
|--------------|------------------|---------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| UL 632.507 | 100 mA | 12,500 | 4,500 | 0,002 | 0,002 | 0,59 |
| UL 632.508 | 125 mA | 12,000 | 4,500 | 0,004 | 0,003 | 0,74 |
| UL 632.509 | 160 mA | 8,300 | 4,200 | 0,008 | 0,006 | 0,87 |
| UL 632.510 | 200 mA | 5,700 | 3,900 | 0,014 | 0,010 | 1,02 |
| UL 632.511 | 250 mA | 3,900 | 3,600 | 0,025 | 0,017 | 1,19 |
| UL 632.512 | 300 mA | 2,700 | 3,400 | 0,044 | 0,032 | 1,40 |
| UL 632.534 | 375 mA | 2,000 | 3,200 | 0,070 | 0,050 | 1,58 |
| UL 632.514 | 500 mA | 1,280 | 2,900 | 0,140 | 0,100 | 1,92 |
| UL 632.535 | 750 mA | 0,240 | 0,200 | 0,750 | 0,740 | 0,30 |
| UL 632.517 | 1 A | 0,160 | 0,230 | 1,430 | 1,440 | 0,37 |
| UL 632.518 | 1,25 A | 0,114 | 0,210 | 2,450 | 2,510 | 0,44 |
| UL 632.519 | 1,6 A | 0,084 | 0,200 | 4,200 | 4,400 | 0,51 |
| UL 632.520 | 2 A | 0,063 | 0,180 | 7,200 | 7,600 | 0,59 |
| UL 632.521 | 2,5 A | 0,047 | 0,170 | 12,000 | 13,000 | 0,70 |
| UL 632.560 | 3 A | 0,035 | 0,162 | 21,000 | 23,000 | 0,83 |
| UL 632.522 | 3,5 A | 0,030 | 0,157 | 28,000 | 31,000 | 0,91 |
| UL 632.523 | 4 A | 0,026 | 0,154 | 36,000 | 40,000 | 1,00 |
| UL 632.524 | 5 A | 0,020 | 0,146 | 63,000 | 70,000 | 1,20 |
| UL 632.525 | 6 A | 0,015 | 0,139 | 107,000 | 123,000 | 1,40 |
| UL 632.561 | 7 A | 0,013 | 0,135 | 141,000 | 162,000 | 1,60 |
| UL 632.526 | 8 A | 0,012 | 0,132 | 184,000 | 214,000 | 1,70 |
| UL 632.527 | 10 A | 0,009 | 0,125 | 316,000 | 372,000 | 2,00 |

Aufbau: Keramikrohr
 Kontaktkappen: Messing, vernickelt
 Abmessungen: 6,3 x 32 mm
 Spannung: 250 Volt

Verpackung: 100 St. = 10 x 10 Faltschachteln
 500 St. = Industrierverpackung

Packing: 100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces
 500 pcs. = Industrial boxes

Emballage: 100 pcs. = n 10 boîtes de 10 pièces
 500 pcs. = en emballage industriel

Auf Anfrage auch in der Ausführung „P“ mit Aufsteckkappen als Baugruppe lieferbar!