

**Aufbau: 8 x 40 mm nach DIN 41686**

32 mA - 125 mA: Glasrohr, durchsichtig

315 mA - 10 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten: 10 Stück je Einheit**Construction: 8x 40 mm at DIN 41686**

32 mA – 125 mA: Glasstube, transparent

315 mA – 10 A: Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options: 10 pcs per unit**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage
556.000	32 mA – 10 A	500 V

**Aufbau: 8 x 50 mm nach DIN 41570**

32 mA - 125 mA: Glasrohr, durchsichtig

116 mA - 6,3 A: Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Verpackungsmöglichkeiten: 10 Stück je Einheit**Construction: 8x 50 mm at DIN 41570**

32 mA – 125 mA: Glasstube, transparent

116 mA – 6,3 A: Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Packing options: 10 pcs per unit**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage
557.000	32 mA – 6,3 A	1,2 kV