TRAFO SPK 022.....

Nennleistung **2,20 VA**
Power Rating

Baugrösse / *Size :* EI 30 / 15,5



Kurzschlussfest	***Short Circuit Proof***
Zweikammer Wicklung	***Split Bobin***
Vakuumvergossen	***Potted under Vacuum***
Prüfzeichen:	***Approvals:***

VDE EN 61 558, UL1585 Class 2 und Class 3, (File E120 326), CSA



Layout 30A



Layout 30B



Layout 30D

Pin Anschluß	***Connected***
Pin blind	***No Connected***
Kein Pin	***No Pin***
Ansicht :	***Layout :***
Bauteilseite	***Top View***



30B



30B



30D



30D

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. *Part Number*	Primär *Primary*		Sekundär 1 *Secundary 1*			Sekundär 2 *Secundary 2*			Layout	Prüfzeichen *Approvals*			
	50-60Hz *Volt*	PIN	Nenn *Rated Volt*	Leerlauf *No Load Volt*	Nenn *Rated mA*	Nenn *Rated Volt*	Leerlauf *No Load Volt*	Nenn *Rated mA*	Bild *Figure*	VDE	UL *1585*	CSA	CE
02204	230	1 - 5	4,0	6,6	550				30A	ja	ja	ja	ja
02206	230	1 - 5	6,0	9,8	367				30A	ja	ja	ja	ja
02209	230	1 - 5	9,0	14,8	244				30A	ja	ja	ja	ja
02212	230	1 - 5	12,0	19,7	183				30A	ja	ja	ja	ja
02215	230	1 - 5	15,0	24,6	147				30A	ja	ja	ja	ja
02218	230	1 - 5	18,0	29,5	122				30A	ja	ja		ja
02224	230	1 - 5	24,0	39,4	92				30A	ja	ja		ja
0220404	230	1 - 5	4,0	6,6	275	4,0	6,6	275	30B	ja	ja	ja	ja
0220606	230	1 - 5	6,0	10,0	183	6,0	10,0	183	30B	ja	ja	ja	ja
0220909	230	1 - 5	9,0	14,8	122	9,0	14,8	122	30B	ja	ja	ja	ja
0221212	230	1 - 5	12,0	19,7	92	12,0	19,7	92	30B	ja	ja	ja	ja
0221515	230	1 - 5	15,0	24,6	73	15,0	24,6	73	30B				ja
0221818	230	1 - 5	18,0	29,5	61	18,0	29,5	61	30B				ja
0222424	230	1 - 5	24,0	39,4	46	24,0	39,4	46	30B				ja
0220404-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	4,0	6,6	275	4,0	6,6	275	30D	ja	ja	ja	ja
0220606-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	6,0	9,8	183	6,0	9,8	183	30D	ja	ja	ja	ja
0220808-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	8,0	13,1	138	8,0	13,1	138	30D	ja	ja	ja	ja
0220909-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	9,0	14,8	122	9,0	14,8	122	30D	ja	ja	ja	ja
0221212-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	12,0	19,7	92	12,0	19,7	92	30D	ja	ja	ja	ja
0221515-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	15,0	24,6	73	15,0	24,6	73	30D				
0221818-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	18,0	29,5	61	18,0	29,5	61	30D				
0222424-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	24,0	39,4	46	24,0	39,4	46	30D				