



TRAFO SPK 022.....

Baugröße / Size : EI 30 / 15,5

Nennleistung
Power Rating

2,20 VA



Kurzschlussfest

Zweikammer Wicklung

Vakuumvergossen

Prüfzeichen:


Short Circuit Proof

Split Bobin


Potted under Vacuum

Approvals:


VDE EN 61 558, UL1585 Class 2 und
Class 3, (File E120 326), CSA



Layout 30A



Layout 30B



Layout 30D

- Pin Anschluß
- ⊗ Pin blind
- Kein Pin


Ansicht :

Bauteilseite


Connected
No Connected
No Pin

Layout :


Top View




30B



30B



30D



30D

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz Volt	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Bild Figure	VDE	UL 1585	CSA	CE
02204	230	1 - 5	4,0	6,6	550				30A	ja	ja	ja	ja
02206	230	1 - 5	6,0	9,8	367				30A	ja	ja	ja	ja
02209	230	1 - 5	9,0	14,8	244				30A	ja	ja	ja	ja
02212	230	1 - 5	12,0	19,7	183				30A	ja	ja	ja	ja
02215	230	1 - 5	15,0	24,6	147				30A	ja	ja	ja	ja
02218	230	1 - 5	18,0	29,5	122				30A	ja	ja		ja
02224	230	1 - 5	24,0	39,4	92				30A	ja	ja		ja
0220404	230	1 - 5	4,0	6,6	275	4,0	6,6	275	30B	ja	ja	ja	ja
0220606	230	1 - 5	6,0	10,0	183	6,0	10,0	183	30B	ja	ja	ja	ja
0220909	230	1 - 5	9,0	14,8	122	9,0	14,8	122	30B	ja	ja	ja	ja
0221212	230	1 - 5	12,0	19,7	92	12,0	19,7	92	30B	ja	ja	ja	ja
0221515	230	1 - 5	15,0	24,6	73	15,0	24,6	73	30B				ja
0221818	230	1 - 5	18,0	29,5	61	18,0	29,5	61	30B				ja
0222424	230	1 - 5	24,0	39,4	46	24,0	39,4	46	30B				ja
0220404-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	4,0	6,6	275	4,0	6,6	275	30D	ja	ja	ja	ja
0220606-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	6,0	9,8	183	6,0	9,8	183	30D	ja	ja	ja	ja
0220808-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	8,0	13,1	138	8,0	13,1	138	30D	ja	ja	ja	ja
0220909-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	9,0	14,8	122	9,0	14,8	122	30D	ja	ja	ja	ja
0221212-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	12,0	19,7	92	12,0	19,7	92	30D	ja	ja	ja	ja
0221515-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	15,0	24,6	73	15,0	24,6	73	30D				
0221818-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	18,0	29,5	61	18,0	29,5	61	30D				
0222424-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	24,0	39,4	46	24,0	39,4	46	30D				



SPITZNAGEL GMBH Transformatoren D78609 Tübingen / Germany