

RDE 16

Reduzierdichteinsatz, EPDM, M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68
Ø Kabel min	2 mm
Ø Kabel max	6 mm
BxL	12,8x10mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 16
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10062184
Typ	RDE 16
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com