

MFD 50/03/135

Mehrfachdichtung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Thermoplastisches Elastomer
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	11,5 mm
Ø Kabel max	13,5 mm
Anzahl der Kabel	3
BxL	43,6 x 22,9 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Für Kabelverschraubung	SPRINT 50
Bestellnr. RAL 9005	10105557
Typ	MFD 50/03/135
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

IP68 : Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

IP66: 3 Kabel Ø 11,5 - 13,5 mm

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com