

## MFD 20/04/040

## Mehrfachdichtung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Thermoplastisches Elastomer
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	2 mm
Ø Kabel max	4 mm
Anzahl der Kabel	4
BxL	16,6 x 11,5 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Für Kabelverschraubung	SPRINT 20
Bestellnr. RAL 9005	10106843
Typ	MFD 20/04/040
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000441

## Zusatzinformation:

IP68: Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

IP66: 4 Kabel Ø 2 - 4 mm

30.08.2021

## Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com