


## COMBI® IP68 SET 607/5 LG

Abzweigkasten 110x110x66mm Kunststoff RAL 7035, mit Vergussmasse u. Klemmeinsatz



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP68 (15 m 170 h)
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	690 V
Bemessungsstrom / A (Klemme)	41 A
Bemessungsquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Klemmen/Pole	5 x 6,0 mm <sup>2</sup>
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	5,2 mm
Ø Kabel max	17 mm
Außenmaße LxBxH	110 x 110 x 66 mm
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10066635
Typ	COMBI® IP68 SET 607/5 LG
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

Kabelabzweigkasten mit Vergußmasse  
mit Klemmeinsatz 5-polig, 6mm<sup>2</sup>

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**  
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany  
 +49-4191-508-0 · +49-4191-508-209  
contact@wiska.de · www.wiska.com

Füllmasse: Silikongel

Vergussmasse im praktischen Mischbeutel,

Fülltrichter zum leichteren Vergießen,

Verschluss schraube

Ersatzteile

**Refill Kit COMBI® 607 IP68**

10101850

02.01.2019

Ihr Kontakt:


**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

2



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com