

## COMBI 407 BK / 3-221-413

Abzweigkasten 95x95x60mm, Kunststoff, RAL 9005, mit Klemmeinsatz WAGO



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	450 V
Bemessungsstrom / A (Klemme)	32 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm²
Klemmen/Pole	4 mm²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	95 x 95 x 60mm
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5, M 25 x 1,5
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10109673
Typ	COMBI 407 BK / 3-221-413
Verpackungseinheit	5
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

IP 66: bei Nutzung der Membraneinführung

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

## IP 67: bei Nutzung der Gewindeeinführung mit Hilfe einer ESKV

### Ausstattung:

- 6 M20 Membran- und Gewindeeinführungen
- und 1 mittige M20 Membran- und Gewindeeinführung mit einer M25 Ausbrechöffnung
- 2 Membran-Kabeleinführungen auf der Rückseite
- 4 unverlierbare Deckelschrauben
- inklusive Schnellmontagebügel
- inklusive Klemmenträger auf Schnellmontageplatte montiert +
- 3x WAGO 221-413 lose beigelegt

### Befestigung:

Mit Schnellmontagebügel oder über 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

### Ersatzteile

SP-KT-W 221/CSM-3x221-413

22001114

30.08.2021

### Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com