

CEE Verlängerungskabel IP 44 mit Phasenwender 10 m schwarz H07RN-F 5G2,5 CEE 400 V/16 A

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.



Artikelnummer 1169370100
EAN 4007123664689

BESCHREIBUNG

- Ideal für den harten Einsatz.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Hochwertiger, schlagfester CEE-Phasenwender und CEE-Kupplung mit Verschlusskappe.
- Durch das Drehen zweier Steckkontakte kann die Phasenfolge verändert und damit angepasst werden.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| Kabelqualität | Gummi-Neopren | Stecksystem Stecker | CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V |
| Kabellänge | 10 m | Stecksystem Steckdose/ Kupplung | Ohne |
| Kabelbezeichnung | H07RN-F 5G2,5 | Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung | CEE 1x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V |
| Kabelfarbe | schwarz | Schutzt (IP) | IP44 |

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| VPE | 1 | Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 3,36 kg |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 3,35 kg | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 29,5 cm x 29,5 cm x 8,5 cm |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 29,5 cm x 29,5 cm x 8,5 cm | | |

LIEFERUMFANG

CEE Verlängerungskabel