



**Artikelnummer** 1170310040  
**EAN** 4007123691760

## BESCHREIBUNG

- Absenkautomatik für stufenlose Höheneinstellung von 1,24 m bis 3 m.
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten: T-Bar für einen einzelnen Strahler, Querträger für zwei Strahler.
- Kontrolliertes Absenken für zusätzliche Sicherheit.
- Maximale Traglast von 20 kg.
- 3 ausklappbare Standrohre für eine robuste Konstruktion.
- Kabelhalterung für bessere Organisation.
- Ausklappbare, extrem stabile Füße mit Gummischutz.
- Zubehör inklusive: T-Bar, Flügelschraube M8x20, 2x M6x45 Schraube, 2x M6 Mutter, 4x M6 Unterlegscheibe.
- Zusätzliches Zubehör für Querträger: 4x M6x55 Schraube, 4x M6 Mutter, 8x M6 Unterlegscheibe.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Min.-Max. Höhenverstellbar</b>	124 cm - 300 cm	<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Max. Belastbarkeit</b>	20 kg		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	8,07 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	6,44 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	17 cm x 17 cm x 127 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	12 cm x 12 cm x 125 cm		

## LIEFERUMFANG

Bau Teleskop Stativ ST 302, Querträger, T-Bar, 2x Schraubensets