

Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MAC, 1000 lm, IP54

LED Arbeitsstrahler ideal für den vielfältigen Einsatz im Handwerk, im Haus, Garten, oder beim Camping.



Artikelnummer

1173700009

EAN

4007123691975

BESCHREIBUNG

- Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat.
- Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Ein/Aus Schalter und 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25 %/50 %/100 %) und Flash-Funktion.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige
- Aufladung über 1 m USB C auf USB C Ladekabel (Inbetriebnahme ist während der Aufladung nicht möglich).

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1000 lm	Akku-Ladezeit ca.	3 h
Leistungsaufnahme	10 W	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Nenneingangsspannung	5 V	Schlagfestigkeit	IK07
Lebensdauer	33000 h	Schutzklasse	III
Akku-Kapazität	2,2 Ah	Schutzart (IP)	IP54
Akku-Spannung	3,7 V	Farbe	schwarz/grau
Leuchtdauer max.	6 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,34 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,24 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6,5 cm x 12,5 cm x 12 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4,5 cm x 10 cm x 10 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MAC, 1m USB C Kabel