

Akku LED Handlampe HL 400 AC, 400 lm + Spot 120 lm + Rückseite 200 lm

Die LED Arbeitsleuchte ist extrem schlank und praktisch - ideal zum Ausleuchten engster Räume.



Artikelnummer 1173730002
EAN 4007123691937

BESCHREIBUNG

- Mit 3 individuell schaltbaren Lichtquellen: Hauptlicht: 400 lm, Spot: 120 lm und Lichtquelle auf der Rückseite: 200 lm.
- Schalter mit 4 Funktionen: Spot-Licht, Hauptlicht, Rücklicht und die Möglichkeit das Haupt- und Rücklicht gleichzeitig zu aktivieren.
- Klapbarer Lampenkopf.
- Integrierter Li-lonen Akku 3,7 V/0,8 Ah mit Ladeanzeige.
- 3 Magnete (2x an der Seite und 1x im Haltefuß) und Haken für flexiblen Einsatz.
- Mit Trageschlaufe und Clip.
- Inkl. 60 cm USB A auf USB C Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	400 lm	Batterie Bauart	Spezial Akku
Leistungsaufnahme	3 W	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	0,8 Ah	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	6 h	Schutzart (IP)	IP20
Akku-Ladezeit ca.	2,5 h	Farbe	schwarz/grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,18 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,1 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	4,5 cm x 8,7 cm x 20,2 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	3,7 cm x 2 cm x 16 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Handlampe HL 400 AC, 60cm USB A auf C Ladekabel