

LED Akku Handleuchte HL 701 A, IP 54, 700+100 lm

Lichtstark, handlich und kompakt.



Artikelnummer 1175640010
EAN 4007123691241

BESCHREIBUNG

- 12 superhelle SMD-LEDs vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummiertes Griffband für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige
- USB C Ladeschnittstelle, inklusive USB C Ladekabel

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	700 lm	Anzahl der Batterien	1
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	100 lm	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	5700 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Kapazität	2 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzart (IP)	IP54
Leuchtdauer max.	10 h	Farbe	schwarz
Akku-Ladezeit ca.	3,5 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,36 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,23 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8,7 cm x 6,2 cm x 27,8 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5,8 cm x 3,2 cm x 20,1 cm		

LIEFERUMFANG

LED Akku Handleuchte HL 701 A, 60cm USB C Ladekabel