



Artikelnummer 1175670110
EAN 4007123691890

BESCHREIBUNG

- 6 superhelle SMD LEDs vorne mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Funktionen: Spot - 100 % - 50 %.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- USB C Ladeschnittstelle inklusive 60 cm USB A auf USB C Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	500 lm	Anzahl der Batterien	1
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	120 lm	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	6500 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Kapazität	2,5 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzart (IP)	IP20
Leuchtdauer max.	10 h	Farbe	schwarz/grau
Akku-Ladezeit ca.	4 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,46 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,28 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5 cm x 12,5 cm x 34 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4,2 cm x 6,2 cm x 27,3 cm		

LIEFERUMFANG

LED Akku Handleuchte HL 501 A, 60cm USB A auf USB C Ladekabel