

LED Clipleuchte HL 100 mit Clip und Magnet 107+10 lm

Handlich, kompakt, beste Ausleuchtung im kleinen Format.



Artikelnummer 1175990010
EAN 4007123663309

BESCHREIBUNG

- 5 lichtstarke SMD-LEDs vorne mit bis zu 8 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 weitere LED im Leuchtenkopf.
- Clip mit integriertem Magnet.
- Ein/Aus Drucktaster.
- 10 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	107 lm	Batterie Bauart	Micro AAA LR03
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	10 lm	Batterie Technologie	Alkaline
Farbtemperatur	6,500 K	Schlagfestigkeit	ohne
Leuchtdauer max.	20 h	Schutzklasse	III
Anzahl der Batterien	3	Schutzart (IP)	IP20

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	10	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.13 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.08 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 3,5 cm x 18 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	3 cm x 1,6 cm x 17 cm		