

LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 401 AF, IP 44, 400 lm

Die Stirnlampe mit einstellbarem Neigungswinkel und leichtem Kunststoffgehäuse eignet sich ideal für den Außenbereich, z. B. beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten.



Artikelnummer 1177310010
EAN 4007123691272

BESCHREIBUNG

- Mit extrem heller OSRAM-LED und bis zu 50h Leuchtdauer.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100 % - 40 % - 10 % - SOS – Rot.
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB C auf C Kabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	400 lm
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex	70-79 (Klasse 2 A)
Akku-Kapazität	2,6 Ah
Akku-Spannung	3,7 V
Leuchtdauer max.	50 h
Akku-Ladezeit ca.	4 h

Anzahl der Batterien	1
Batterie Bauart	18650
Batterie Technologie	Lithium-Ion
Schutzklasse	III
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,17 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	8,4 cm x 6,1 cm x 11,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,24 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 6,5 cm x 14,5 cm

LIEFERUMFANG

LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 401 AF, USB C Kabel