

brennenstuhl®

LED Strahler WS 2050 W, 1680lm, IP44, weiß



Technische Daten

Artikelnummer:	1178080200	Schlagfestigkeit:	IK07
EAN:	4007123680115	Schutzklasse:	I
VPE:	1	Schutzart (IP):	IP44
Lichtstrom:	1.680 lm	Farbe:	weiß
Leistungsaufnahme:	20,5 W	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Lichtausbeute:	81 lm/W	Produktgewicht (ohne Verpackung):	0,53 kg
Energieeffizienzklasse:	F	Produktlänge (ohne Verpackung):	17 cm
Farbtemperatur:	3.000 K	Produktbreite (ohne Verpackung):	14 cm
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produktlänge (inkl. Verpackung):	18 cm
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktbreite (inkl. Verpackung):	10 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	0,66 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	18 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	10 cm
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	22 cm

Produkttexte

LED Außenstrahler als perfekte Lichtquelle für bspw. Hauseingänge, Hofeinfahrten, Garagen, Gärten usw.

- * LED Strahler im schlankem Design.
- * Mit horizontal und vertikal schwenkbarem Strahlerkopf.
- * Optimale Ausleuchtung und flexible Positionierung des Strahlers.
- * UV-beständiges Kunststoffgehäuse.
- * Einfache und flexible Montage an die Wand.
- * Inklusive Befestigungsmaterial (2x Schrauben PWA4x35mm und 2x Dübel $\varnothing 6 \times 27$ mm).

Lieferumfang

LED Strahler WS 2050 W, Befestigungsmaterial (2x Schrauben PWA4x35mm und 2x Dübel $\varnothing 6 \times 27$ mm)