

xavax®

D Thermometer, digital

Erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur für Kühl- (5-7°C) und Gefrierschränke (mind. -18°C); bei korrekter Innentemperatur bleiben Speisen länger frisch; einfache Befestigung durch Klettband; Min. und Max. Temperatur abrufbar; umschaltbar zwischen °C und Fahrenheit; inkl. Batterie

GB Thermometer, digital

Makes it easier to maintain the recommended internal temperature of refrigerators (5-7 °C) and freezers (at least -18 °C); Food stays fresh longer at the right temperature; Easy to mount with hook and loop tape; Min. and max. temperature accessible; Can be switched between Celsius and Fahrenheit; Battery included

F Thermomètre numérique

Simplifie l'observation des températures intérieures recommandées pour les réfrigérateurs (5-7°C) et les congélateurs (au moins -18°C); avec une température intérieure correcte, les aliments restent frais plus longtemps; facile à fixer grâce à la bande adhésive; possibilité de lire la température minimale et maximale; commutable entre °C et Fahrenheit; batterie incl.

E Termómetro, digital

Facilita el mantenimiento de la temperatura interior recomendada de frigoríficos (5-7°C) y congeladores (min. -18°C); cuando la temperatura interior es la correcta, los alimentos se mantienen frescos durante más tiempo; sencilla fijación mediante cinta de auto cierre; las temperaturas mín. y máx. se pueden llamar; commutable entre grados °C y Fahrenheit; incl. pila

Hama Technics S.L., Ctra. Nac. Igealessa, 17,
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona; Garantía 2 años según Ley 23/2003
Fabricado en China

NL Digitale thermometer

Voor het makkelijker aanhouden van de binnentemperatuur van koel- (5-7°C) en vrieskasten (min. -18°C); bij de juiste binnentemperatuur blijft eten langer vers; makkelijke bevestiging door klittenband; min. en max. temperatuur kan opgeroepen worden; kan omschakelen tussen graden Celsius en Fahrenheit; incl. batterij

I Termometro, digitale

AIuta a mantenere la temperatura interna desiderata nei frigoriferi (5-7°C) e nei congelatori (min. -18°C); se la temperatura interna è corretta, i cibi restano freschi più a lungo; fissaggio semplice con chiusura a strappo; temperatura min. e max. verificabile; commutazione tra gradi °C e Fahrenheit; batteria incl.

Fabbricato in Cina

GR Ψυφιακό Θερμόμετρο Ψυχείου/ καταψύκτη

Κύρια κατασκευή: Κίνα

S Kyl/frystermometer, digital

FIN Jää-/pakastinkaapin termostaatti, digitaalinen

PL Termometr cyfrowy do chłodziarek/ zamrażarek

Dystrybutor: Hama Polska Sp. z o.o., ul. Ostrowska 358, 61312 Poznań

H Hűtő-/fagyasztószelekreny hőmérő, digitális

Foglalkozza: Hama Kft., 1181 Budapest, Zádor u. 18.; Szépmarosi Hely, Kína

CZ Teploměr, digitální, pro ledničky/ mrázničky

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kálová 150, 613 00 Brno

SK Teplomer, digitálny, pre chladničky/ mrázničky

Dovozca: Hama Slovenská spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok

P Termómetro para frigorífico/ congelador, digital

Cpan Ltd, Avda Republika, ES-TORIL OFFICE Escr. 3.10, 2849-517 Alcalá de Henares;

Fabricado en China

RU Цифровой термометр для холодильника, морозильника

Производитель: Хама 86651 Монхайм, Дрезден штрасе 9, Германия

TR Buzdolabı/derin dondurucu termometresi, dijital

Üretildiği yer: Çin

max.

-30/+30°C

Distributed by Hama GmbH & Co KG

D-86651 Monheim/Germany

+49 9091 502-0

www.xavax.eu



4 047443 005021