

1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing ( edge opposite to snap-in direction )	wall thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung ( Grat gegenüber Bestückungsseite )	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

plug-in  
Flachstecker  
DIN 46244-A6.3x0.8

Marking  
Aufschrift

Ⓜ

1833.

6(4)/250 ~ 5E4

10(4)/250 ~ T105/55

05

---

6A 125-250V AC  
1/4 HP 125V AC  
1/2 HP 250V AC  
R30

SPDT  
Umschalter 1-polig

suitable for appliances of class II  
Für Geräte der Klasse II geeignet

Schutzvermerk  
nach DIN 34 beachten  
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.  K 1833.3302
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30				
	0.2	0.4	0.6		0 10 20 30 mm	Appliance Switch Geräteschalter	
d			i				
c				h		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gö. Nr. vom 10.12.84	
b	29395	17.04.00	grh	g	gez./DRAWN BY 17.04.00 Grh gez./DRAWN BY Mej		
a	16503	06.03.85	Gu	f			
				e		<b>MARQUARDT</b> Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		