




規格 Rating	3A 125V, 1.5A 250V AC	裝配孔 Mount Hole	線路圖 Circuit Structure
接觸電阻 Contact R	50m ohm Max.		
絕緣電阻 Insulation R	DC 500V 100M ohm Min.		
耐電壓 Dielectric Strength	AC 1500V 1 minute		
動作特性 Circuit	2P SPST OFF-(ON)		



編號	零件名稱	數量	材 質	規 格	加工處理	備 註
設計			同心度	上垂直度	傾斜度	一般加工公差(mm)
製圖	王伯山 85.11.26		平行度	真平度	傾斜度	4以下 3-20
校對			真圓度	垂直度	圓柱度	4-6 20以下
核準	李貴強 85.11.26		第三角法	單位mm	比例 2:1	16-63
審核						
						品名 按鈕開關
						品號 R13-508AL
						圖號 外觀圖