

台照

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

民國 年 月 日

品名 發光搖頭開關

圖號 R13-61B



新進工業股份有限公司

SHIN CHIN INDUSTRIAL CO., LTD.

總 公 司 台 灣 省 台 南 縣 永 康 鄉 中 正 北 路 737 巷 22 號

台 北 分 公 司 台 北 市 復 興 北 路 402 巷 10 號

HEAD OFFICE : NO.22, LANE 737, CHUNG CHENG N.RD., YUNG KANG  
HSIANG, TAINAN HAIEN, TAIWAN, R.O.C.

TAIPEI BRANCH : NO.10, LANE 402, FU SHIN N. RD., TAIPEI,  
TAIWAN, R.O.C.

型 號

Model No.

R13-61B

動 作 特 性

Circuit

3P SPST ON-OFF(illuminated)

規 格

Rating

20A 12V DC

接 觸 電 阻

Contact resistance

50mΩ Max

絕 緣 電 阻

Insulation resistance

DC 500V 100MΩ Min

耐 電 壓

Dielectric strength

AC 500V 1 minute

端 子 形 狀

Terminal option

快速端子

Quick connect terminal

把 柄 顏 色

Handle Color

紅色,綠色,黃色,藍色

Red,Green,Yellow,Blue

