


Polbilder
Pin configuration
Schéma de branchement



MJ-372/3 MJ-372/4 MJ-375/5 MJ-372/6 MJ-372/7 MJ-372/8

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	
MJ-372/3	3	100	
MJ-372/4	4	100	
MJ-372/5	5	100	
MJ-372/6	6	100	
MJ-372/7	7	100	
MJ-372/8	8	100	

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

www.lumberg.com

MJ-372

Miniaturkupplung, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

- Temperaturbereich** -25 °C/+85 °C
- Werkstoffe**
 Kontaktträger Nylon 66 GF
 Kontaktbuchse CuSn, versilbert
 Innere Hülse Cu-Legierung, vernickelt
 Mittlere Hülse ABS
 Gehäuse PVC
- Mechanische Daten**
 Steckkraft ≤ 35 N
 Ziehkraft 5–25 N
 Kontaktierung mit Miniaturstecker MP-371
Anschließbare Leiter Lötbereich
 Querschnitt AWG 26–28
 Kabeldurchmesser ≤ 5,4 mm
- Elektrische Daten**
 Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
 Bemessungsstrom 1 A
 Bemessungsspannung 100 V AC
 Prüfspannung 250 V AC/60 s
 Isolationswiderstand 100 MΩ

MJ-372

Miniature socket, straight version, with bend protection and solder terminals

- Temperature range** -25 °C/+85 °C
- Materials**
 Body Nylon 66 GF
 Contact bush CuSn, silvered
 Inner sleeve Cu alloy, nicked
 Middle sleeve ABS
 Housing PVC
- Mechanical data**
 Insertion force ≤ 35 N
 Withdrawal force 5–25 N
 Mating with miniature plug MP-371
Connectable conductors solder terminal
 Section AWG 26–28
 Cable diameter ≤ 5.4 mm
- Electrical data**
 Contact resistance ≤ 30 mΩ
 Rated current 1 A
 Rated voltage 100 V AC
 Test voltage 250 V AC/60 s
 Insulation resistance 100 MΩ

MJ-372

Connecteur femelle miniature, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure

- Température d'utilisation** -25 °C/+85 °C
- Matériaux**
 Corps isolant Nylon 66 GF
 Prise de contact CuSn, argenté
 Douille intérieure Cu alliage, nickelé
 Douille intermédiaire ABS
 Boîtier PVC
- Caractéristiques mécaniques**
 Force d'insertion ≤ 35 N
 Force de séparation 5–25 N
 Raccordement avec connecteur mâle miniature MP-371
Connecteurs raccordables au contact à souder
 Section AWG 26–28
 Diamètre de câble ≤ 5,4 mm
- Electrical data**
 Résistance de contact ≤ 30 mΩ
 Courant assigné 1 A
 Tension assignée 100 V AC
 Tension d'essai 250 V AC/60 s
 Résistance d'isolement 100 MΩ