



XSTO 1

RCA-Stecker nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	ABS
Innerer Kontakt	CuZn, vernickelt
Äußerer Kontakt	Stahl, vernickelt
Gehäuse	PE
3. Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	RCA-Kupplungen BTO, BTOR, KTO, WBTOR, XKTO
4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

XSTO 1

RCA plug acc. to JEITA RC-5231, straight version, with bend protection and solder terminals

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	ABS
Inner contact	CuZn, nickeled
Outer contact	steel, nickeled
Housing	PE
3. Mechanical data	
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	RCA sockets BTO, BTOR, KTO, WBTOR, XKTO
4. Electrical data	
Rated current	2 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	250 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

XSTO 1

Connecteur mâle RCA suivant JEITA RC-5231, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	ABS
Contact intérieur	CuZn, nickelé
Contact extérieur	acier, nickelé
Boîtier	PE
3. Caractéristiques mécaniques	
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs femelles RCA BTO, BTOR, KTO, WBTOR, XKTO
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	2 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	250 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Farbe Color Couleur	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
XSTO 1 GELB	gelb yellow jaune	2	100
XSTO 1 ROT	rot red rouge	2	100
XSTO 1 SCHWARZ	schwarz black noir	2	100
XSTO 1 WEISS	weiß white blanc	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique