



技术参数

1.机械参数:

项目	标准
操作力	750±150 gf
锁住行程	3.50 <sup>+0.3</sup> <sub>-0.8</sub> mm
总行程	4.8±0.5mm

2.电性能:

额定负载:	0.1A/30 VDC OR 1A/25 VDC
接触电阻:	50mΩ Max.
绝缘电阻:	100MΩ Min.
操作寿命:	10000 次带负载0.1A/30VDC 5000 次带负载1A/25VDC
使用温度:	-10°C~+60°C
抗电强度:	1000VAC -1 分钟

零件名称	说明
接点弹簧	不锈钢
铜桥	黄铜带
铜针	黄铜带
胶芯弹簧	碳素弹簧钢丝
钩子	碳素钢丝
胶芯	热塑性塑料
胶片	热塑性塑料
胶壳	热塑性塑料

MASS PRODUCTION RELEASE

Project Ref: PBN按钮开关				Tolerance Unless Otherwise Specified					
Part No:	PBN-S6A35-AAg			~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle
Drawing No:	- - -	Eng Ver	A001	±0.20	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±3°
Drafted by:	甘振兴	Date:	2010-08-05	Unit: mm		Size: A4		Scale:	
Checked by:	江婕	Date:	2010-08-05	THIRD ANGLE					
Approved by:	许小云	Date:	2010-08-05						