




# Max/Min Thermometer



supplied by  
**Electronic Temperature Instruments Ltd**  
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ  
tel: 01903 202151 · email: sales@etilt.com  
[www.etilt.com](http://www.etilt.com)

810-120/26.03.15

**Operating Instructions**  
order code: 810-120

**INSTRUMENT OPERATION** - Remove the battery cover and insert the AA battery supplied. The thermometer should be positioned away from direct sunlight and draughts to ensure an accurate reading. The minimum reading indicates how low the temperature has dropped, and the maximum reading indicates how high the temperature has risen. The current temperature is displayed in the centre of the instrument. To reset the readings, press the CLEAR button.

**FR - FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT**

- Retirer le couvercle des piles et insérer les piles AA fournies. Pour garantir une lecture précise, le thermomètre doit être positionné loin d'une source de lumière directe ou de courants d'air. Le résultat minimal indique la température la plus basse atteinte et le résultat maximal indique la température la plus haute atteinte. La température actuelle s'affiche au centre de l'instrument. Pour réinitialiser la lecture, appuyer sur le bouton CLEAR.

**DE - GEBRAUCHSANWEISUNGEN**

- Batteriefachdeckel abnehmen und die mitgelieferte AA-Batterie einlegen. Das Thermometer sollte weder direkter Sonneneinstrahlung noch Zugluft ausgesetzt sein, um einen genauen Messwert zu garantieren. Der Minimalwert zeigt an, wie tief die Temperatur gefallen ist, und der Maximalwert zeigt an, wie hoch die Temperatur gestiegen ist. Die aktuelle Temperatur wird in der Mitte des Geräts angezeigt. Zum Rücksetzen der Messwerte die CLEAR-Taste drücken.

**IT FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO**

- Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire la batteria AA carica. Per una lettura precisa posizionare il termometro lontano dalla luce diretta del sole e mantenerlo protetto dalle correnti d'aria. La lettura minima indica quanto si è abbassata la temperatura e la lettura massima quanto è aumentata. La temperatura corrente compare al centro dello strumento. Per resettare le letture, premere il tasto CLEAR.

**PT - MANUSEAMENTO DO INSTRUMENTO**

- Retire a tampa da bateria e introduza a pilha AA fornecida. Para garantir uma leitura exacta, o termómetro deve ser posicionado longe da luz solar directa e de correntes de ar. O valor mínimo da leitura indica o valor mínimo de temperatura atingido, enquanto o valor máximo da leitura indica o valor máximo de temperatura atingido. A temperatura actual é indicada na parte central do instrumento. Para repor os valores a zero, prima o botão CLEAR (LIMPAR).

**ES - FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO**

- Quite la cobertura de la pila e introduzca la pila AA facilitada. El termómetro debe colocarse lejos de la luz solar directa y en un lugar sin corrientes de aire para garantizar una lectura exacta. La lectura mínima indica el nivel más bajo que ha alcanzado la temperatura, y la lectura máxima indica el nivel más alto que ha alcanzado la temperatura. La temperatura actual aparece en el centro del instrumento. Para restaurar las lecturas, pulse el botón CLEAR.

**GUARANTEE**

- This instrument carries a one-year guarantee against defects in either components or workmanship. During this period, products that prove to be defective will, at the discretion of ETI, be either repaired or replaced without charge. The product guarantee does not cover damage caused by fair wear and tear, abnormal storage conditions, incorrect use, accidental misuse, abuse, neglect, misapplication or modification. Full details of liability are available within ETI's Terms & Conditions of Sale at [www.etiltd.com/terms](http://www.etiltd.com/terms). In line with our policy of continuous development, we reserve the right to amend our product specification without prior notice.