DRAPER®

20V BRUSHLESS 115mm

ANGLE GRINDER

GB

55478 - D20AG115BL SPARE PARTS DRAWING

D20

MULTI-TOOL BATTERY SYSTEM



Helpline: +44 (0) 23 8049 4344 Sales Desk: +44 (0) 23 8049 4333 General Enquiries: +44 (0) 23 8026 6355 internet: drapertools.com email: sales@drapertools.com

Draper Tools Limited, Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire. SO53 1YF UK.

DRAPER®

20V BRUSHLESS 115mm

ANGLE GRINDER

GB

55478 - D20AG115BL SPARE PARTS LISTING

D20

MULTI-TOOL BATTERY SYSTEM

KEY No.	PART No.	STOCK No.	DESCRIPTION
1			Slice
2	YD20AG115BL-2	97187	Protective cover
3	YD20AG115BL-3	97188	Cross recessed pan head screw
4	YD20AG115BL-4	97189	Elastic spacer
5	YD20AG115BL-5	97190	Gasket
6	YD20AG115BL-6	97191	Plate set
8	YD20AG115BL-8	97193	Front cover
9	YD20AG115BL-9	97194	Big bevel pinion output shaft
10	YD20AG115BL-10	97195	Woodruff key
11	YD20AG115BL-11	97196	Bearing
12	YD20AG115BL-12	97197	Bearing cover 2
13	YD20AG115BL-13	97198	Big bevel gear output shaft
14	YD20AG115BL-14	97199	Spacer
15	YD20AG115BL-15	97200	Shaft ring
16	YD20AG115BL-16	97201	Sliding bearing
17	YD20AG115BL-17	97202	Head capsule
18	YD20AG115BL-18	97203	Steel cable baffle ring
19	YD20AG115BL-19	97204	Lock knob spring
20	YD20AG115BL-20	97205	Lock knob
21	YD20AG115BL-21	97206	Auxiliary lever
22	YD20AG115BL-22	97207	Wrench
23	YD20AG115BL-23	97208	Needle bearing
24	YD20AG115BL-24	97209	Steel cable baffle ring
25	YD20AG115BL-25	97210	Bevel gear
26	YD20AG115BL-26	97211	Bearing
27	YD20AG115BL-27	97212	Pan head tapping screw
28	YD20AG115BL-28	97213	Bevel pinion output shaft
29	YD20AG115BL-29	97214	Bearing cover 1
30	YD20AG115BL-30	97215	Angle grinder driving disk
31	YD20AG115BL-31	97216	Cross recessed pan head screw
32	YD20AG115BL-32	97217	Explode diagram of brushless motor
33	YD20AG115BL-33	97218	Brushless angle grinder control panel
34	YD20AG115BL-34	97220	Left chassis
35	YD20AG115BL-35	97221	Right chassis
36	YD20AG115BL-36	97222	Switch knob
37	YD20AG115BL-37	97223	Switch button

KEY No.	PART No.	STOCK No.	DESCRIPTION
38	YD20AG115BL-38	97224	Long pin
39	YD20AG115BL-39	97225	Spring
40	YD20AG115BL-40	97226	Reset spring
41	YD20AG115BL-41	97227	Switch
42			Double-battery pack
43	YD20AG115BL-43	97228	Machine insert
44	YD20AG115BL-44	97229	Insert holder
45	YD20AG115BL-45	97230	Pan head tapping screw
-	YD20AG115BL-46	97192	Cutting guard