



20492800 LED T8 1200mm 21.5W G13 WH UO 1CT/4

Deutlich mehr Helligkeit (Lumen) als LED Roehren Standard, sowie mehr als doppelt so lange Lebensdauer mit 35.000 Stunden, Glas-Gehaeuse somit kein Durchhaengen, inkl. Dummy-Starter
Der Allrounder fuer einen einfachen Wechsel zu LED. Mit seiner Ultra-Leistung bietet diese T8 eine aehnliche Helligkeit wie konventionelle Leuchstoffroehren - und ist damit die perfekte Nachruestloesung fuer alle Bereiche

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	21.5
Ersatzwattage	
Socket	G13
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	35000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	2250
Kelvin	3000
Schalthaefigkeit	200000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewaehrleistung

Design/Materialausfuhr.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8720169204928
Bestellnummer (EOC)	872016920492800
10NC	9290035777

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	230
Artikel mit Verpackung / g	333

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

VerpackungsmaeBe

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	121,4	2,8	2,8
Verpackung in cm (H/B/T)	127,7	3,05	3,05

Verschiedenes

Typ	
-----	--



Ausstellungsdatum: 15.06.2023

Signify GmbH

Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.