



34793900 Square panel SceneSwitch 15W, 40x40cm, 2700K, weiss

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	15
Ersatzwattage	
Sockel	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	1900
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	Step Dim - SceneSwitch

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	------------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Codes

EAN Artikel	
Bestellnummer (EOC)	872016934793900
10NC	9290041441

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	1800
Artikel mit Verpackung / g	2568

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	39,50	39,50	3,70
Verpackung in cm (H/B/T)	45.2	44.9	5.9

Verschiedenes

Typ	N/A
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.08.2024
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.