



LEERGEHÄUSE

# AKi 1-g



## AKi 1-g

Leergehäuse

**CUSTOMIZABLE**

300 x 150 x 132 mm  
 Artikelnummer: 74140101

Leergehäuse - Industrie Qualität -, mit Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035



## Technische Daten

### Masse

Breite:	300 mm
Länge:	150 mm
Höhe:	132 mm
Innenhöhe:	114 mm

### Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

## Zubehör

AK MPI 1
NS35-216/3
ASS-gro
KF 12



LEERGEHÄUSE

## AKi 1-g

### Weitere Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL:	V-2 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Leitungseinführungen:	Ja
plombierbar:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%