


Euro-Gehäuse EG 1

L 168 x B 103 x H 42 mm
Boden-/Abdeckblech glatt
Art.-Nr.: 131 020

Euro-Gehäuse EG 2

L 168 x B 103 x H 56 mm
Boden-/Abdeckblech glatt
Art.-Nr.: 131 030





Euro-Gehäuse

Schnellbausätze bestehend aus:
2 Alu-Seitenteilen, Bodenblech,
Abschlussblech, 2 Abschlussplatten,
8 Blechschrauben \varnothing 2,9 x 9,5 mm,
4 Kunststoff-Füße \varnothing 8 mm, selbstklebend

Montage

Einfache Montage der Gehäuse:

Boden / Abdeckblech in die vorgesehenen Nuten der Seitenteilprofile schieben und Abschlußplatten mit je 4 Schrauben frontseitig an die Seitenteilprofile schrauben.



Das Urheberrecht dieser Zeichnung verbleibt bei der Firma Gie-Tec GmbH. Vervielfältigungen sind ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.			Maßstab	Toleranz: EN 12020-2	Gewicht
			Werkstoff		
		Datum	Benennung		
		Bearb. 10.04.12	Euro-Gehäuse EG2		
		Gepr.	Ansichten		
		Gie-Tec GmbH			Blatt
		An der Schlierbach 18 D 36132 Eiterfeld			1
		Tel.: 06672/919-910 Fax: 06672/919-565 E-Mail: info@gie-tec.de Internet: www.gie-tec.de			von
Zust.	Änderung	Datum	Name	Artikelnummer	

Euro Gehäuse EG1



Anwendungsbeispiel:
EPROM-UV-Löschgerät

Kleines Profilgehäuse für elektronische Baugruppen, bestehend aus zwei Aluminium-Profilen (Seitenteilprofil 1) und eingeschobenen Blechen. Je nach Anwendung können die Gehäuse mit vollflächigem Alu-Blechen oder mit Alu-Lochblech bestückt werden.

Zur Montage werden die Boden- und Deckelbleche in die Nuten der Seitenwände eingeschoben und die Abschlussbleche mit Blechschrauben Ø3,0 mm montiert.

Zur Montage werden die Boden- und Deckelbleche in die Nuten der Seitenwände eingeschoben und die Abschlussbleche mit Blechschrauben Ø3,0 mm montiert.

- Seitenteilprofil 1, natur eloxiert
- Profileinzüge (Führungsnuten) zum Einbau von Baugruppen und Blechen in mehreren Ebenen
- Gehäuseabmessungen können in Länge und Breite individuell angepasst werden

Bestell Informationen

Euro-Gehäuse EG 1

Alu-Profilgehäuse, natur eloxiert,
(Boden- und Deckelblech geschlossen)
L168 x B103 x H42 mm

Art.-Nr.: 131020

Euro-Gehäuse EG 10

Alu-Profilgehäuse, natur eloxiert,
(Boden- und Deckelblech aus Alu-Lochblech)
L168 x B103 x H42 mm

Art.-Nr.: 131022

Euro-Gehäuse EG 1s

Alu-Profilgehäuse, schwarz eloxiert,
(Boden- und Deckelblech geschlossen)
L168 x B103 x H42 mm

Art.-Nr.: 131023

Lieferumfang:

2x Seitenteilprofil 1	Art. Nr.: 12201x 0165
2x Gehäuseblech	Art. Nr. 139121
2x Abschlussplatte	Art. Nr. 139140
1x Montageset	

Zubehör:

Abschlussplatte

Aluminium, 103x42x1,5mm,
natur eloxiert

Art.-Nr.: 139121

Montage Set

8x Blechschraube Ø 3,0x10(12) mm
4x Kunststoff-Fuß Ø 8 mm

Art.-Nr.: 139140

Euro Gehäuse EG2



EG2 Profilgehäuse zeichnen sich durch diverse Führungsnuten in den Alu-Profilen (Seitenteilprofil 2) aus. Hierdurch können elektronische Schaltungen in unterschiedlichen Ebenen eingeschoben werden. Je nach Anwendung sind als Gehäusebleche sowohl geschlossene Alu-Bleche als auch Alu-Lochbleche verwendbar.

- Seitenteilprofil 2, natur eloxiert
- Gehäusehöhe 56 mm
- Profileinzüge zum Einbau von Baugruppen und Blechen in mehreren Ebenen
- Gehäuseabmessungen können in Länge und Breite individuell angepasst werden
- Montage der Abschlussplatten durch Blechschrauben Ø3,0x10/12 mm

Bestell Informationen

Euro-Gehäuse EG 2

Alu-Profilgehäuse,
natur eloxiert,
(Boden- und Deckelblech geschlossen)
L168 x B103mm
H56 mm

Art.-Nr.: 131030

Euro-Gehäuse EG 20

Alu-Profilgehäuse, natur eloxiert,
(Boden- und Deckelblech aus Alu-Lochblech)
L168 x B103 x H56 mm

Art.-Nr.: 131032

Euro-Gehäuse EG 2s

Alu-Profilgehäuse, schwarz eloxiert,
(Boden- und Deckelblech geschlossen)
L168 x B103 x H56 mm

Art.-Nr.: 131033

Lieferumfang:

2x Seitenteilprofil 2	Art. Nr.: 12202x 0165
2x Gehäuseblech	Art. Nr. 139131
2x Abschlussplatte	Art. Nr. 139140
1x Montageset	

Zubehör:

Abschlussblech 103 x 56 x 1,5 mm,
natur eloxiert, Montagebohrungen

Art.-Nr.: 139131