

MAGLITE® ML300LX™ LED 3 D

#ArbeitsTier

Ideal für den professionellen Einsatz!



GRÖSSE
GEWICHT
GEHÄUSE

29,85 x 5,72 cm
748,43g
Eloxiertes Luftfahrt-Aluminium

LEUCHTMODI
BATTERIE
GARANTIE

746lm | Strobe | Mom
3 x D
10 Jahre



QuickClick™
electronic switch



Multi-Mode



ECO MODE™



Activity-Based
function sets



QuickFocus™



SPOT TO FLOOD™



Water Resistant



IPX4
water resistant

Always on duty! Die MAGLITE® ML300 ist die ideale Taschenlampe für professionelle Anwender, die eine äußerst robuste und leistungsstarke Taschenlampe suchen, auf die man sich in allen Einsatzbereichen zuverlässig verlassen kann. Sie überzeugt mit einer Leuchtweite von 403m (das sind 4 Fußballfelder) und einer Leuchtdauer von bis zu 298 Stunden! Das sehr robuste (1m Falltest) und wasser-resistente (IPX 4) Gehäuse wurde aus hochfestem, beidseitig eloxiertem T 6061 Luftfahrt-Aluminium gefertigt. Über die Drehung des Taschenlampen-Kopfes ist der Lichtkegel fokussierbar und kann dem jeweiligen Einsatzzweck flexibel angepasst werden. Dabei steht ein sehr schnelles Fokussierungs-System zur Verfügung, welches es erlaubt, mit nur einer Vierteldrehung des Kopfes den gesamten Bereich der möglichen Fokuseinstellungen (Spot-Flood) zu erfassen. Insgesamt stehen bei der MAGLITE® ML300 fünf unterschiedliche Leucht-Modi zur Verfügung, die äußerst benutzerfreundlich über den elektronischen Schalter aus vier von MAGLITE® vorprogrammierten Funktionsmenüs ausgewählt werden können. Für all jene, die eine zuverlässige Taschenlampe für den professionellen Einsatz suchen, ist die ML300 eine perfekte Wahl.

MAGLITE® ML300LX™ LED 3 D

FARBEN

Schwarz Foliage Green Urban Grey

Artikel-Nummer
(Blister)

ML300LX-S3CC6 ML300LX-S3RI6 ML300LX-S3RJ6

EAN-Code
(Blister)

0 38739 50297 7 0 38739 50298 4 0 38739 50299 1

VERPACKUNG

Blister Chipboard-Box

Artikel-Nummer
(Schwarz)

ML300LX-S3CC6 ML300LX-S3CC5

EAN-Code
(Schwarz)

0 38739 50297 7 0 38739 50279 3

LOGISTISCHE DATEN

Inhalt Maße (cm) Gewicht (kg) EAN (schwarz)

Verkaufseinheit

1 5,7 x 12,7 x 37,8 0,525 0 38739 50297 7

Innenkarton

6 13,3 x 19,7 x 39,4 3,262

Umkarton

60 57,2 x 42,2 x 54,3 26,410

HINWEIS

Im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen durch Mag Instrument werden direkte Änderungen an vorhandenen Produkten vorgenommen, die Einfluss auf die Leistung haben können. Die hier gezeigten ANSI-Testergebnisse und technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Datenblattes aktuell. Aktuelle Leistungsdaten finden Sie auf der Produktverpackung / -kennzeichnung.

KONTAKT LIGHTANDTOOLS

Die Outdoor-Vertriebseinheit der
SK GmbH & Co. KG, Schöntaler Weg 22-28, 58809 Neuenrade, Deutschland
www.lightandtools.com
sales@lightandtools.com.