

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Doppel-Lenkrollen – DK 7495.000

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Doppel-Lenkrollen – DK 7495.000

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Befestigungsgewinde M12 x 20. Für: Anreihsystem TS 8, System-Einzelschrank SE 8, PC-Schranksystem, Standfuß-Bodenplatte, Standfuß 6106.200/6106.300, TopPult Unterteile, Industrial Workstation, Data Rack
Farbe:	Schwarz
Hinweis:	Bei Montage am TS Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt
Verpackungseinheit:	1 Satz
EAN:	4028177131200
Zolltarifnummer:	83024900

Produkt-Merkmale

Bodenfreiheit:	125 mm
Feststeller:	2 mit, 2 ohne
Belastbarkeit:	statisch (max. pro Bauteil): 120 kg

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD**Dokumentationen**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen

Anfordern

Kennlinien

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext**Doppel-Lenkrolle**

Montage am Rahmen TS, PS, ES, AP,
PC-Schranksystem, Standfuß-Bodenplatte
CP 6137.030 - CP 6137.535, Kabelsockel
PC 4601.200, Data Rack
Material: RAL 9005 (schwarz)
Abmessungen (B x H x T): 0 mm x 125 mm x 0 mm