

SANITAS

SPM 25



- Die Pulsuhr für Einsteiger und Freizeitsportler
- Umfangreiche Funktionen, einfache Bedienung und Unisex-Design
- Zur präzisen Leistungskontrolle mit kabelloser Übertragung der Herzfrequenz vom Brustgurt zur Uhr

- The heart rate monitor for beginners and recreational athletes
- Extensive functions, easy handling and unisex-design
- For precise monitoring of performance with wireless transfer of heart rate from chest strap to monitor

SPM 25 Pulsuhr

Puls-Funktionen

EKG-genaue Herzfrequenz-Messung

Analoge Signalübertragung

Individueller Trainingsbereich einstellbar und Alarm

Trainingszeiten unter-/ inner-/ oberhalb des Trainingsbereichs

Durchschnittliche Herzfrequenz (AVG)

Maximale Herzfrequenz (MAX)

Kalorienverbrauch in Kcal

Fettverbrennung in g

Zeit-Funktionen

Uhrzeit

Kalender / Wochentag / Datum

Weckalarm

Stoppuhr

Ausstattung

Wasserdicht bis 30m (grundsätzlich zum Schwimmen geeignet)

Displaybeleuchtung

Brustgurt mit flexiblem Spanngurt

Inklusive Batterien für Pulsuhr und Brustgurt (jeweils 1 x CR2032)

Gewicht Pulsuhr: ca. 47 g

Gewicht Brustgurt: ca. 74 g (mit Batterie)

Abmessungen Pulsuhr (geöffnetes Band): 20 x 2 x 250 mm

2 Jahre Garantie

Versandereinheit: 4 Transportkarton: 3 x 4

EAN-Nr.: 42 11125 67328 4

Art.-Nr.: 673.28

SPM 25 Heart rate monitor

Pulse function

ECG exact heart rate measurement

Analogue data transfer

Settable individual training zone and alarm

Time in zone/ below/ above of the training zone

Average heart rate (AVG)

Maximum heart rate (MAX)

Calorie consumption in kcal

Fat consumption in g

Time function

Time

Calendar, day of week, date

Alarm clock

Stopwatch

Equipment

Water resistant 30 meter (fundamentally suitable for swimming)

Illuminated display

Chest strap with flexible tension belt

Includes batteries for heart rate monitor and chest strap (1 x CR2032 each)

Weight of heart rate monitor: approx. 47 g

weight of chest strap: approx. 74 g (including battery)

Dimension of heart rate monitor (strap open): 20 x 2 x 250 mm

2 year guarantee

Sales unit: 4 Shipping carton: 3 x 4

EAN no.: 4211125 67328 4

Item no.: 673.28