


TRAFO SPK 014.....

Baugröße / Size : EI 30 / 10,5

Nennleistung
Power Rating

1,50 VA



Kurzschlussfest

Zweikammer Wicklung

Vakuumvergossen

Prüfzeichen:

Short Circuit Proof


Split Bobin

Potted under Vacuum


Approvals:

VDE 0570 EN 61 558, UL1585 Class 2 und


Class 3, (File E120326) CSA



Layout 30A



Layout 30B



Layout 30D

- Pin Anschluß
- ⊗ Pin blind
- Kein Pin


Ansicht :

Bauteilseite


Connected
No Connected
No Pin

Layout :


Top View




30B



30B



30D



30D

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz Volt	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA		VDE	UL 1585	CSA	CE
01404	230	1 - 5	4,0	6,2	375				30A	ja	ja	ja	ja
01406	230	1 - 5	6,0	9,2	250				30A	ja	ja	ja	ja
01409	230	1 - 5	9,0	13,9	167				30A	ja	ja	ja	ja
01412	230	1 - 5	12,0	18,5	125				30A	ja	ja	ja	ja
01415	230	1 - 5	15,0	23,1	100				30A	ja	ja	ja	ja
01418	230	1 - 5	18,0	27,7	83				30A	ja	ja	ja	ja
01424	230	1 - 5	24,0	37,0	63				30A	ja	ja		ja
0140404	230	1 - 5	4,0	6,2	188	4,0	6,2	188	30B	ja	ja	ja	ja
0140606	230	1 - 5	6,0	9,2	125	6,0	9,2	125	30B	ja	ja	ja	ja
0140808	230	1 - 5	8,0	12,3	94	8,0	12,3	94	30B	ja	ja	ja	ja
0140909	230	1 - 5	9,0	13,9	83	9,0	13,9	83	30B	ja	ja	ja	ja
0141212	230	1 - 5	12,0	18,5	63	12,0	18,5	63	30B	ja	ja	ja	ja
0141515	230	1 - 5	15,0	23,1	50	15,0	23,1	50	30B				ja
0141818	230	1 - 5	18,0	27,7	42	18,0	27,7	42	30B				ja
0142424	230	1 - 5	24,0	37,0	31	24,0	37,0	31	30B				ja
0140404-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	4,0	6,2	188	4,0	6,2	188	30D	ja	ja	ja	ja
0140606-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	6,0	9,2	125	6,0	9,2	125	30D	ja	ja	ja	ja
0140808-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	8,0	12,3	94	8,0	12,3	94	30D	ja	ja	ja	ja
0140909-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	9,0	13,9	83	9,0	13,9	83	30D	ja	ja	ja	ja
0141212-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	12,0	18,5	63	12,0	18,5	63	30D	ja	ja	ja	ja
0141515-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	15,0	23,1	50	15,0	23,1	50	30D				ja
0141818-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	18,0	27,7	42	18,0	27,7	42	30D				ja
0142424-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	24,0	37,0	31	24,0	37,0	31	30D				ja