




56" Roller Workstation with Workbench, 10 Drawer

Stock No.
08242



PACKAGE CONTENTS

NOTE: The keys are inside top drawer.

Part	Description	Quantity
A	Cabinet handle	1
B	Pegboard	3
C	Mounting bracket	1
D	Connecting brace	1
E	Backwall	3
F	L-shaped bracket (left)	2
G	L-shaped bracket (right)	2
H	EVA sticker	3
I	Storage tray	2
J	Back panel	1
K	Shelf	1
L	Bottom panel	1
M	Door	2

Part	Description	Quantity
N	Shelf (wall cabinet)	2
O	Back panel (wall cabinet)	2
P	Left side panel (left wall cabinet)	1
Q	Right side panel (left wall cabinet)	1
R	Left side panel (right wall cabinet)	1
S	Right side panel (right wall cabinet)	1
T	Top panel (left wall cabinet)	1
U	Top panel (right wall cabinet)	1
V	Bottom panel (left wall cabinet)	1
W	Bottom panel (right wall cabinet)	1
X	Cabinet	1
Y	Rubber wood top	1



ASSEMBLY

To make assembly easier we recommend having two persons aid one another in assembly.

NOTE: The holes in the top cabinet are tapped and do not require nuts.

NOTE: Side panels and back panel tabs (flanges) must be positioned on inside of cabinet facing up.

STEP 1: WALL CABINET ASSEMBLY

- For left side wall cabinet, attach side panels (P & Q) to bottom panel (V) with M6 x 16mm bolts (AA) and tighten with supplied hex key. Do not fully tighten. See Figure 1.1
- Insert back panel (O) inside the two side panels (P & Q) and bottom (V). Align and insert M6 x 16mm bolts (AA) into holes and tighten with supplied hex key. See Figure 1.2
- Place top panel (T) over sides (P & Q) and back (O). Align holes on top (T), sides (P & Q) and back (O) then tighten with M6 x 16mm bolts (AA) and supplied hex key. Do not fully tighten. See Figure 1.3
- Square up cabinet on a level surface and fully tighten all M6 x 16mm bolts (AA) with supplied hex key.
- Align the holes on the hinge of the door (M) to the holes on left side panel (P) then tighten with flat head tapping screws (EE) and screwdriver (not included). Ensure the door is squared and flush with the cabinet before tightening the screws. See Figure 1.4
- With the door (M) open insert the shelf panel (N) into cabinet. Determine the desired height of shelf (N) and secure by inserting shelf edges into the tab flanges on the two side panels (P & Q). If flanges appear tight, lightly pry to loosen. The left side wall cabinet assembly is complete.
- Repeat this process for the right side wall cabinet using side panels (R & S).




Figure 1.1




Figure 1.2




Figure 1.3





Figure 1.4



STEP 2: WALL CABINET SHELF ASSEMBLY

- Insert back panel (J) between the two wall cabinets and secure the pins in the key holes. Ensure the top of the back panel (J) is flush with the top of the cabinets. See Figure 2.1
- Attach both wall cabinets to bottom panel (L) with M6 x 16mm bolts (AA) and tighten with supplied hex key. See Figure 2.2


- Determine the desired height of shelf (K) and secure by inserting shelf edges into the tab flanges on the right (or left) panel of wall cabinets. If flanges appear tight, lightly pry to loosen.
- Align mounting bracket (C) holes to the back panel (J) and wall cabinets, tighten with M6 x 16mm bolts (AA) and supplied hex key, See Figure 2.3.



STEP 3: ATTACH CABINET HANDLE


NOTE: There are holes to mount handle on either side of cabinet, but only one handle comes with this cabinet.

- Position the cabinet handle (A) over the holes on the cabinet (X).
- Attach with M6 x 16mm bolts (AA) and tighten with supplied hex key.



STEP 4: ATTACH PEGBOARD

- Position the backwalls (E) over the holes on the cabinet (X).
- Secure with (4) M8 x 20mm bolts (BB), spring washers (CC) and flat washers (DD) per backwall (E) and tighten with supplied hex key or 12mm wrench/socket (not included). Do Not fully tighten bolts at this time. See Figure 5.1
- Align the connecting brace (D) holes to upper holes of backwall (E), tighten with (6) M6 x 16mm bolts (AA) and supplied hex key. Do Not fully tighten bolts at this time. See Figure 5.2
- Position each piece of pegboard (B) over the holes on backwalls (E). Please note the grommet position in the left and right pegboard panels in Figure 5.2
- Secure the pegboard panels (B) with (10) M6 x 16mm bolts (AA) and tighten with supplied hex key.
- Once the pegboard panels (B) are secured and squared, go back and tighten all hardware in this step.



CAUTION: Two people are recommended for this step


STEP 5: ATTACH WALL CABINET SYSTEM TO THE CABINET

- Peel off the paper back from the EVA stickers (H), then attach in appropriate position toward bottom of wall cabinets' back. See Figure 6.1.
- Hang wall cabinets onto connecting brace (D) and ensure the cabinet mounting bracket (C) is properly seated on the connecting brace (D). See Figure 6.2.
- Secure the wall cabinets to the backwalls by positioning the L-shaped brackets (F&G) over the holes on the pegboard (B) and the wall cabinet. See Figure 6.3.

- Attach with (3) M6 x 16mm bolts (AA) per L-shaped brackets (F&G) and tighten with supplied hex key.
- Repeat this process for the other side of the pegboard (B) to attach the wall cabinet to the cabinet (X).

NOTE: Wall cabinet may need to be hung on connecting brace to determine the appropriate position for EVA sticker.

Figure 6.1






Figure 6.2






Figure 6.3

STEP 6: ATTACH STORAGE TRAY

- Loosen M6 x 16mm bolts (AA) from rubber wood top (Y) with supplied hex key.
- Gently pull the rubber wood top (Y) forward until 2" of overhang on the front of the cabinet (X)
- Place the 2 storage trays (I) in the space created in the back of the rubber wood top (Y) and pegboard (B), and secure with (4) M6 x 16mm bolts (AA) and supplied hex key.
- Tighten the 6 bolts in the rubber wood top (Y) to secure in place with supplied hex key.
Be careful not to over tighten the bolts.





REMOVING AND REPLACING THE DRAWERS

- Pull the drawer completely out.
- Press down the left tab and lift up the right tab.
- Pull drawer off slides.
- To reinstall the drawer, realign with the internal drawer slide and push in until locked in place.


CASTOR MAINTENANCE

- Grease the castors annually using high-quality bearing grease.

CARE AND CLEANING

- Periodically the surfaces should be cleaned with a mild detergent and water. Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a non-flammable cleaning fluid.
- Auto wax will preserves the storage unit's luster finish and protects against scratches.

Bestell-Nr.
08242



PACKUNGSHALT

HINWEIS: Die Schlüssel befinden sich in der oberen Schublade

Teil	Beschreibung	Menge
A	Griff	1
B	Lochwand	3
C	Montagealterung	1
D	Verbindungsstrebe	1
E	Rückwand	3
F	L-Bügel (links)	2
G	L-Bügel (rechts)	2
H	EVA-Sticker	3
I	Ablagefach	2
J	Rückwand	1
K	Regal	1
L	Unterteil	1
M	Tür	2

Teil	Beschreibung	Menge
N	Regal (Wandschrank)	2
O	Rückwand (Wandschrank)	2
P	Linke Seitenwand (linker Wandschrank)	1
Q	Rechte Seitenwand (linker Wandschrank)	1
R	Linke Seitenwand (rechter Wandschrank)	1
S	Rechte Seitenwand (rechter Wandschrank)	1
t	Oberteil (linker Wandschrank)	1
U	Oberteil (rechter Wandschrank)	1
V	Unterteil (linker Wandschrank)	1
W	Unterteil (rechter Wandschrank)	1
X	Schrank	1
Y	Gummiholz-Arbeitsplatte	1

MONTAGE

Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden.





HINWEIS: Die Löcher im Oberschrank sind mit einem Gewinde versehen und benötigen keine Muttern.

HINWEIS: Seitenwände und Rückwandlaschen (Flansche) müssen an der Innenseite des Schranks nach oben gerichtet sein.

SCHRITT 1: MONTAGE DES WANSCHRANKS


- Bei linksseitigen Wandschränken die Seitenwände (P und Q) mit M6 x 16 mm Schrauben (AA) an der Bodenplatte (V) befestigen und mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen. Nicht vollständig festziehen. Siehe Abbildung 1.1
- Die Rückwand (O) in die beiden Seitenwände (P und Q) und den Boden (V) einsetzen. Die M6 x 16-mm-Schrauben (AA) ausrichten, in die Löcher einsetzen und mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen. Siehe Abbildung 1.2
- Die Oberplatte (T) über die Seiten (P und Q) und die Rückwand (O) legen. Die Löcher an der Oberplatte an den Seitenwänden (P und Q) und der Rückwand (O) ausrichten und mit den M6 x 16-mm-Schrauben (AA) und dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen. Nicht vollständig festziehen. Siehe Abbildung 1.3
- Den Schrank auf einer ebenen Fläche ausrichten und alle M6 x 16 mm Schrauben (AA) mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen.

- Die Löcher am Scharnier der Tür (M) auf die Löcher an der linken Seitenwand (P) ausrichten und mit Flachkopfschrauben (EE) und einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) festziehen. Sicherstellen, dass die Tür rechtwinklig und bündig am Schrank ausgerichtet ist, bevor die Schrauben angezogen werden. Siehe Abbildung 1.4
- Die Regalplatte (N) bei geöffneter Tür (M) in den Schrank einsetzen. Die gewünschte Höhe des Regals (N) bestimmen und das Regal durch Einführen der Kanten des Regals in die Laschen an den beiden Seitenteilen (P & Q) befestigen. Wenn die Flansche fest zu sitzen scheinen, zum Lockern leicht anheben. Die Montage des linken Wandschranks ist nun abgeschlossen.
- Diesen Vorgang für den rechten Oberschrank wiederholen. Dazu die rechten Seitenwänden (R & S verwenden.



SCHRITT 2: EINBAU DER REGALE


- Die Rückwand (J) zwischen den beiden Wandschränken einsetzen und die Stifte in den Schlüssellochern sichern. Sicherstellen, dass die Oberseite der Rückwand (J) bündig mit der Oberseite der Schränke ausgerichtet ist. Siehe Abbildung 2.1
- Beide Wandschränke mit M6 x 16 mm Schrauben (AA) an der Bodenplatte (L) befestigen und mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen. Siehe Abbildung 2.2
- Die gewünschte Höhe des Regals (K) bestimmen und das Regal durch Einführen der Kanten des Regals in die Laschen an der rechten (oder linken) Seitenplatte der Wandschränke befestigen. Wenn die Flansche fest zu sitzen scheinen, zum Lockern leicht anheben.
- Die Löcher der Montagehalterung (C) an der Rückwand (J) und den Wandschränken ausrichten und mit den Schrauben M6 x 16 mm (AA) und dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen, siehe Abbildung 2.3.



SCHRITT 3: BEFESTIGUNG DES SCHRANKGRIFFS

HINWEIS: An beiden Seiten des Schranks sind Löcher für die Montage von Griffen vorhanden. Es ist jedoch nur ein Griff im Lieferumfang enthalten.

- Den Schrankgriff (A) über den Löchern am Schrank (X) anordnen.
- Mit M6 x 16-mm-Schrauben (AA) befestigen und mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen.



SCHRITT 4: BEFESTIGUNG DER LOCHWAND

- Die Rückwand (E) über den Löchern im Schrank (X) anordnen
- Die Rückwand (E) mit (4) Schrauben M8 x 20 mm (BB), Federscheiben (CC) und Unterlegscheiben (DD) sichern und mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel oder einem 12-mm-Schlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) festziehen. Die Schrauben zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig anziehen. Siehe Abbildung 5.1
- Die Löcher der Verbindungsstrebene (D) an den oberen Löchern der Rückwand (E) ausrichten und mit den 6 Schrauben M6 x 16 mm (AA) und dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen. Die Schrauben zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig anziehen. Siehe Abbildung 5.2
- Jeden Teil der Lochwand (B) über den Löchern an den Rückwänden (E) positionieren. Die Position der Tüllen in der linken und rechten Lochwand in Abbildung 5.2 beachten.
- Die Lochwandplatten (B) mit (10) Schrauben M6 x 16 mm (AA) sichern und mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen.
- Sobald die Lochwände (B) befestigt und ausgerichtet sind, alle Teile in diesem Schritt wieder festziehen

Abbildung 5.1





Abbildung 5.2



VORSICHT: Dieser Schritt sollte von zwei Personen durchgeführt werden.


SCHRITT 5: WANDSCHRANKSYSTEM AM SCHRANK BEFESTIGEN



- Die Papierrückseite von den EVA-Aufklebern (H) abziehen und die Aufkleber in der entsprechenden Position an der Unterseite der Rückwand der Wandschränke anbringen. Siehe Abbildung 6.1
- Die Wandschränke in die Verbindungsstrebe (D) einhängen und sicherstellen, dass die Schrankhalterung (C) richtig auf der Verbindungsstrebe (D) sitzt. Siehe Abbildung 6.2
- Die Wandschränke an den Rückwänden befestigen. Dazu die L-förmigen Halterungen (F&G) über den Löchern auf der Lochwand (B) und dem Wandschrank positionieren. Siehe Abbildung 6.3

- Die L-förmigen Halterungen (F und G) mit 3 Schrauben M6 x 16 mm (AA) befestigen und mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen.
- Diesen Vorgang für die andere Seite der Lochwand (B) wiederholen, um den Wandschrank am Schrank (X) zu befestigen.

HINWEIS: Der Wandschrank muss eventuell an der Verbindungsstrebe aufgehängt werden, um die geeignete Position für den EVA-Aufkleber zu bestimmen.


Abbildung 6.1






SCHRITT 6: ANBRINGEN DES ABLAGEFACHS

- Die M6 x 16-mm-Schrauben (AA) mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel von der Gummiholzplatte (Y) entfernen.
- Die Gummiholzplatte (Y) vorsichtig nach vorn ziehen, bis ein Überstand von 2" an der Vorderseite des Gehäuses (X) entsteht.
- Die 2 Ablagefächer (I) in den Raum einsetzen, der auf der Rückseite der Gummiholzplatte (Y) und der Lochwand (B) entstanden ist, und sie mit (4) M6 x 16-mm-Schrauben (AA) und dem mitgelieferten Sechskantschlüssel befestigen.
- Die 6 Schrauben in der Gummiholzplatte (Y) mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen.
Die Schrauben nicht zu fest anziehen.





HERAUSNEHMEN UND EINSETZEN DER SCHUBLÄDEN

- Die Schublade vollständig herausziehen.
- Die linke Lasche nach unten drücken und die rechte Lasche anheben.
- Die Schublade von den Schienen ziehen.
- Die Schublade zum Wiedereinsetzen an der inneren Schubladenführung ausrichten und einschieben, bis sie einrastet.


INSTANDHALTUNG DER LAUFRÖLLEN

- Die Rollen jährlich mit hochwertigem Lagerfett schmieren.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Die Oberflächen in regelmäßigen Abständen mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser reinigen. Fett und Öl können mit den meisten handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Aus Sicherheitsgründen eine nicht brennbare Reinigungsflüssigkeit verwenden.
- Autowachs sorgt für eine glänzende Oberfläche der Lagereinheit und schützt vor Kratzern.

N.º de pieza
08242



CONTENIDO DEL PAQUETE

NOTA: Las llaves están dentro del cajón superior.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Asa del armario	1
B	Tablero perforado	3
C	Soporte de montaje	1
D	Travesaño de unión	1
E	Travesaño de pared	3
F	Soporte en forma de L (izquierdo)	2
G	Soporte en forma de L (derecho)	2
H	Pegatina EVA	3
I	Bandeja de almacenamiento	2
J	Panel posterior	1
K	Estante	1
L	Panel inferior	1
M	Puerta	2

Pieza	Descripción	Cantidad
N	Estante (armario)	2
O	Panel posterior (armario)	2
P	Panel lateral izquierdo (armario izquierdo)	1
Q	Panel lateral derecho (armario izquierdo)	1
R	Panel lateral izquierdo (armario derecho)	1
S	Panel lateral derecho (armario derecho)	1
T	Panel superior (armario izquierdo)	1
U	Panel superior (armario derecho)	1
V	Panel inferior (armario izquierdo)	1
W	Panel inferior (armario derecho)	1
X	Armario	1
Y	Encimera de madera de caucho	1

MONTAJE

Para facilitar el montaje, recomendamos la intervención de dos personas para ayudarse mutuamente en el montaje.

NOTA: Los agujeros de la encimera son de rosca y no requieren tuercas.

NOTA: Los paneles laterales y las pestañas del panel trasero (sujeciones) deben colocarse en el interior del armario mirando hacia arriba.

PASO 1: MONTAJE DEL ARMARIO

- Para el armario del lado izquierdo, fije los paneles laterales (P y Q) al panel inferior (V) con los pernos M6 x 16 mm (AA) y apriete con la llave hexagonal suministrada. No apriete en exceso. Ver Figura 1.1.
- Inserte el panel posterior (O) dentro de los dos paneles laterales (P y Q) y el panel inferior (V). Alinee e inserte los pernos M6 x 16 mm (AA) en los agujeros y apriete con la llave hexagonal suministrada. Ver Figura 1.2.
- Coloque el panel superior (T) sobre los laterales (P y Q) y el panel posterior (O). Alinee los agujeros del panel superior (T), los laterales (P y Q) y el panel posterior (O) y apriete con los pernos M6 x 16 mm (AA) y la llave hexagonal suministrada. No apriete en exceso. Ver Figura 1.3.
- Coloque el armario en una superficie nivelada y apriete completamente todos los pernos M6 x 16 mm (AA) con la llave hexagonal suministrada.

- Alinee los agujeros en la bisagra de la puerta (M) con los agujeros del panel lateral izquierdo (P) y apriete con los tornillos de cabeza plana (EE) y un destornillador (no incluido). Asegúrese de que la puerta quede encuadrada y enrasada con el armario antes de apretar los tornillos. Ver Figura 1.4.
- Con la puerta (M) abierta, introduzca el panel del estante (N) en el armario. Determine la altura deseada del estante (N) y fíjelo introduciendo los bordes del estante en las pestañas de sujeción de los dos paneles laterales (P y Q). Si las sujeciones parecen estar un poco ajustadas, haga una ligera palanca para aflojarlas. El montaje del armario de la izquierda ya está completo.
- Repita este proceso para el armario de la derecha utilizando los paneles laterales (R y S).




Figura 1.1




Figura 1.2






Figura 1.3



PASO 2: MONTAJE DEL ESTANTE DEL ARMARIO


- Introduzca el panel trasero (J) entre los dos armarios y fije los pasadores en los agujeros. Asegúrese de que la parte superior del panel trasero (J) esté enrasada con la parte superior de los armarios. Ver Figura 2.1.
- Fije ambos armarios al panel inferior (L) con los pernos M6 x 16 mm (AA) y apriete con la llave hexagonal suministrada. Ver Figura 2.2.
- Determine la altura deseada del estante (K) y fíjelo insertando los bordes del estante en las pestañas de sujeción del panel derecho (o izquierdo) de los armarios. Si las sujeciones parecen estar un poco ajustadas, haga una ligera palanca para aflojarlas.
- Alinee los agujeros del soporte de montaje (C) con el panel trasero (J) y los armarios, apriete con los pernos M6 x 16 mm (AA) y la llave hexagonal suministrada. Ver Figura 2.3.



PASO 3: FIJACIÓN DEL ASA DEL ARMARIO



NOTA: Hay unos agujeros para montar el asa en cualquier lado del armario, pero el armario solo viene con un asa.

- Coloque el asa del armario (A) sobre los agujeros del armario (X).
- Fije con los pernos M6 x 16 mm (AA) y apriete con la llave hexagonal suministrada.



PASO 4: FIJACIÓN DEL TABLERO PERFORADO

- Coloque los travesaños de pared (E) sobre los agujeros del armario (X)
- Fíjelos con 4 pernos M8 x 20 mm (BB), arandelas de presión (CC) y arandelas planas (DD) por cada travesaño (E) y apriete con la llave hexagonal suministrada o con una llave de vaso/inglesa de 12 mm (no incluida). No apriete demasiado los pernos de momento. Ver Figura 5.1.
- Alinee los agujeros del travesaño de unión (D) con los agujeros superiores del travesaño de pared (E), apriete con 6 pernos M6 x 16 mm (AA) y la llave hexagonal suministrada. No apriete demasiado los pernos de momento. Ver Figura 5.2.
- Coloque cada pieza de tablero perforado (B) sobre los agujeros de los travesaños de pared (E). Tenga en cuenta la posición de los ojales en los paneles perforados izquierdo y derecho.
- Fije los paneles perforados (B) con 10 pernos M6 x 16 mm (AA) y apriete con la llave hexagonal suministrada.
- Una vez que los paneles del tablero perforado (B) estén fijados y encuadrados, vuelva a apretar todos los tornillos y pernos en este paso.




PRECAUCIÓN: Se recomienda la intervención de dos personas en este paso

PASO 5: FIJACIÓN DEL SISTEMA DE ARMARIOS A LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO

- Despegue el papel de las pegatinas de EVA (H) y fíjelas en la posición adecuada en la parte trasera de los armarios. Ver Figura 6.1.
- Cuelgue los armarios en el travesaño de unión (D) y compruebe que el soporte de montaje del armario (C) esté correctamente asentado en el travesaño de unión (D). Ver Figura 6.2.
- Fije los armarios a los travesaños de pared colocando los soportes en forma de L (F y G) sobre los orificios del tablero perforado (B) y el armario. Ver Figura 6.3.
- Fije con 3 pernos M6 x 16 mm (AA) por cada soporte en forma de L (F y G) y apriete con la llave hexagonal suministrada.
- Repita este proceso para el otro lado del tablero perforado (B) para fijar el armario a la estructura del armario (X).

NOTA: Es posible que haya que colgar el armario en el travesaño de unión para determinar la posición adecuada de la pegatina.

Figura 6.1






Figura 6.2






Figura 6.3

PASO 6: FIJACIÓN DE LA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO

- Afloje los pernos M6 x 16 mm (AA) de la encimera de madera de caucho (Y) con la llave hexagonal suministrada.
- Tire suavemente de la encimera (Y) hacia delante hasta que sobresalga 2" por delante del armario (X)
- Coloque las 2 bandejas de almacenamiento (I) en el espacio creado detrás de la encimera (Y) y el tablero perforado (B), y fíjelas con 4 pernos M6 x 16 mm (AA) y la llave hexagonal suministrada.
- Apriete los 6 pernos de la encimera (Y) para asegurarla en su sitio con la llave hexagonal suministrada.
Procure no apretar demasiado los pernos.





RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR LOS CAJONES

- Saque el cajón completamente.
- Presione hacia abajo la pestaña izquierda y levante la pestaña derecha.
- Saque el cajón de las guías.
- Para volver a instalar el cajón, vuelva a alinearlo con la guía interior del cajón y empújelo hasta que quede bloqueado en su sitio.


MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS

- Engrase las ruedas anualmente con grasa para rodamientos de alta calidad.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Las superficies deben limpiarse periódicamente con un detergente suave y agua. La grasa y el aceite pueden eliminarse con la mayoría de líquidos de limpieza habituales. Por seguridad, utilice un líquido de limpieza no inflamable.
- La cera para automóviles conservará el acabado brillante de la unidad de almacenamiento y la protegerá contra posibles arañosos.

**Poste de travail à roulettes de
56" avec établi et 10 tiroirs**



No. de stock
08242

CONTENU DE CE LOT

REMARQUE : Les clés sont dans le tiroir du haut.

Pièce	Description	Quantité
A	Poignée de l'armoire	1
B	Panneau perforé	3
C	Support de montage	1
D	Support de raccordement	1
E	Paroi arrière	3
F	Support à angle droit (gauche)	2
G	Support à angle droit (droite)	2
H	Autocollant EVA	3
I	Plateau de rangement	2
J	Panneau arrière	1
K	Étagère	1
L	Panneau inférieur	1
M	Porte	2

Pièce	Description	Quantité
N	Étagère (armoire murale)	2
O	Panneau arrière (armoire murale)	2
P	Panneau latéral gauche (armoire murale gauche)	1
Q	Panneau latéral de droite (armoire murale gauche)	1
R	Panneau latéral gauche (armoire murale de droite)	1
S	Panneau latéral de droite (armoire murale de droite)	1
T	Panneau supérieur (armoire murale gauche)	1
U	Panneau supérieur (armoire murale de droite)	1
V	Panneau inférieur (armoire murale gauche)	1
W	Panneau inférieur (armoire murale de droite)	1
X	Armoire	1
Y	Revêtement du dessus en bois de caoutchouc	1

MONTAGE

Pour faciliter l'opération, nous recommandons que deux personnes procèdent au montage.





REMARQUE : Les trous percés dans l'armoire supérieure sont taraudés, et il n'est pas nécessaire d'utiliser des écrous.

REMARQUE : Les panneaux latéraux et les languettes (rebords) du panneau arrière doivent être placés à l'intérieur de l'armoire, orientés vers le haut.

ÉTAPE 1 : MONTAGE DE L'ARMOIRE MURALE


- Pour l'armoire murale de gauche, fixer les panneaux latéraux (P et Q) au panneau inférieur (V) à l'aide de boulons M6 x 16 mm (AA) et les serrer avec la clé hexagonale fournie. Ne pas serrer à fond. Voir Figure 1.1
- Insérer le panneau arrière (O) dans les deux panneaux latéraux (P et Q) et inférieur (V). Aligner et insérer les boulons M6 x 16 mm (AA) dans les trous, et serrer avec la clé hexagonale fournie. Voir Figure 1.2
- Placer le panneau supérieur (T) sur les côtés (P et Q) et le panneau arrière (O). Aligner les trous sur le dessus (T), les côtés (P et Q) et le panneau arrière (O), puis serrer avec les boulons M6 x 16 mm (AA) et la clé hexagonale fournie. Ne pas serrer à fond. Voir Figure 1.3
- Placer l'armoire d'équerre sur une surface plane et serrer à fond tous les boulons M6 x 16 mm (AA) avec la clé hexagonale fournie.

- Aligner les trous de la charnière de la porte (M) sur les trous du panneau latéral gauche (P) puis serrer avec des vis à tête à plate (EE) et un tournevis (non fourni). Vérifier que la porte soit bien d'équerre et de niveau avec l'armoire avant de serrer les vis. Voir Figure 1.4
- Avec la porte (M) ouverte, insérer le panneau d'étagère (N) dans l'armoire. Déterminer la hauteur souhaitée de l'étagère (N) et la fixer en insérant les bords de l'étagère dans les rebords des deux panneaux latéraux (P et Q). Si les brides paraissent trop serrées, faire légèrement levier pour les desserrer. Le montage de l'armoire murale du côté gauche est terminé.
- Répéter cette opération pour l'armoire murale de droite en utilisant les panneaux latéraux (R et S).



ÉTAPE 2 : MONTAGE DE L'ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE MURALE

- Insérer le panneau arrière (J) entre les deux armoires murales et fixer les goupilles dans les trous de serrure. Veiller à ce que le haut du panneau arrière (J) soit aligné avec le haut des armoires. Voir Figure 2.1
- Fixer les deux armoires murales au panneau inférieur (L) à l'aide de boulons M6 x 16 mm (AA) et les serrer avec la clé hexagonale fournie. Voir Figure 2.2
- Déterminer la hauteur souhaitée de l'étagère (K) et la fixer en insérant les bords de l'étagère dans les rebords du panneau de droite (ou de gauche) des armoires murales. Si les brides paraissent trop serrées, faire légèrement levier pour les desserrer. Voir Figure 2.3
- Aligner les trous du support de montage (C) sur le panneau arrière (J) et les armoires murales, serrer avec les boulons M6 x 16 mm (AA) et la clé hexagonale fournie. Voir Figure 2.3.




ÉTAPE 3 : FIXER LA POIGNÉE DE L'ARMOIRE

REMARQUE : Des trous sont prévus pour monter la poignée sur chaque côté de l'armoire, mais une seule poignée est fournie avec cette armoire.

- Positionner la poignée (A) sur les trous prévus à cet effet sur l'armoire (X).

- Fixer avec les boulons M6 x 16 mm et serrer avec la clé hexagonale fournie.



ÉTAPE 4 : FIXER LE TABLEAU PERFORÉ

- Positionner les panneaux arrière (E) sur les trous prévus à cet effet sur l'armoire (X).
- Fixer avec les (4) boulons M8 x 20 mm (BB), rondelles élastiques (CC) et rondelles plates (DD) sur chaque panneau arrière (E), et serrer avec la clé hexagonale fournie ou une clé douille de 12 mm (non fournie). Ne pas serrer les boulons à fond pour le moment. Voir Figure 5.1
- Aligner les trous du support de raccordement (D) sur les trous supérieurs la paroi arrière (E), serrer avec les (6) boulons M6 x 16 mm (AA) et la clé hexagonale fournie. Ne pas serrer les boulons à fond pour le moment. Voir Figure 5.2

- Positionner chaque plaque de panneau perforé (B) sur les trous des parois arrière (E). Veuillez noter la position des passe-fil dans les panneaux perforés de gauche et de droite sur la Figure 5.2
- Fixer les panneaux perforés (B) avec les (10) boulons M6 x 16 mm et serrer avec la clé hexagonale fournie.
- Une fois que les panneaux perforés (B) ont été fixés et mis à l'équerre, resserrer tous les éléments de fixation de cette étape.

Figure 5.1





Figure 5.2



ATTENTION: Il est recommandé que deux personnes effectuent cette étape

ÉTAPE 5 : FIXER LE SYSTÈME D'ARMOIRE MURALE À L'ARMOIRE


- Décoller le verso en papier des autocollants EVA (H), puis les fixer à la position appropriée vers le bas de l'arrière des armoires murales. Voir Figure 6.1
- Accrocher les armoires murales sur le support de raccordement (D), et s'assurer que le support de montage de l'armoire (C) est correctement installé sur le support de raccordement (D). Voir Figure 6.2
- Fixer les armoires murales aux parois arrière en plaçant les supports à angle droit (F et G) sur les trous du panneau perforé (B) et de l'armoire murale. Voir Figure 6.3

- Fixer avec les (3) boulons M6 x 16 mm (AA) sur chaque support à angle droit (F et G) et serrer avec la clé hexagonale fournie.

- Répéter cette opération pour l'autre côté du panneau perforé (B) pour fixer l'armoire murale à l'armoire (X).

REMARQUE : Il peut être nécessaire de suspendre l'armoire murale à un support de raccordement pour déterminer la bonne position de l'autocollant EVA.

Figure 6.1






Figure 6.2






Figure 6.3

ÉTAPE 6 : FIXER LE PLATEAU DE RANGEMENT

- Desserrer les boulons M6 x 16 mm (AA) du dessus en bois de caoutchouc (Y) avec la clé hexagonale fournie.
- Tirer avec précaution le dessus en bois de caoutchouc (Y) vers l'avant jusqu'à ce qu'il y ait 2" de dépassement sur le devant de l'armoire (X)
- Placer les 2 plateaux de rangement (I) dans l'espace créé à l'arrière du dessus en bois de caoutchouc (Y) et du panneau perforé (B), et les fixer avec les (4) boulons M6 x 16 mm (AA) et la clé hexagonale fournie.
- Serrer les 6 boulons du dessus en bois de caoutchouc (Y) pour le fixer en place avec la clé hexagonale fournie.
Veiller à ne pas trop serrer les boulons.





RETIRER ET REPLACER LES TIROIRS

- Retirer le tiroir complètement.
- Appuyer sur la languette gauche et soulever la languette droite.
- Retirer le tiroir des glissières.
- Pour remettre le tiroir en place, il faut le réaligner avec la glissière interne du tiroir et le pousser jusqu'à ce qu'il soit enclenché en place.


ENTRETIEN DES ROULETTES

- Graisser les roulettes une fois par an avec de la graisse pour roulements de très bonne qualité.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Les surfaces doivent être nettoyées régulièrement avec de l'eau et un détergent doux. Il est possible d'enlever la graisse et l'huile avec la plupart des liquides de nettoyage standard. Par mesure de sécurité, il est préférable d'utiliser un liquide de nettoyage non inflammable.
- La cire automobile préserve la finition brillante de l'unité de stockage et la protège contre les rayures.

Artikelnr.
08242



INHOUD VERPAKKING

OPMERKING: De sleutels liggen in de bovenste lade.

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
A	Kastgreep	1
B	Gaatjeswand	3
C	Montagebeugel	1
D	Verbindingsbeugel	1
E	Achterwand	3
F	L-vormige beugel (links)	2
G	L-vormige beugel (rechts)	2
H	EVA sticker	3
I	Opbergbakje	2
J	Achterpaneel	1
K	Schap	1
L	Bodempaneel	1
M	Deur	2

Onderdeel	Beschrijving	Hoeveelheid
N	Schap (muurkast)	2
O	Achterpaneel (muurkast)	2
P	Linker zijpaneel (linker muurkast)	1
q	Rechter zijpaneel (rechter muurkast)	1
R	Linker zijpaneel (linker muurkast)	1
S	Rechter zijpaneel (rechter muurkast)	1
T	Bovenpaneel (linker muurkast)	1
U	Bovenpaneel (rechter muurkast)	1
V	Bodempaneel (linker muurkast)	1
W	Bodempaneel (rechter muurkast)	1
X	Kast	1
Y	Rubberhouten blad	1

MONTAGE

Om de montage te vergemakkelijken raden wij aan dat twee personen elkaar helpen bij de montage.

OPMERKING: De gaten in de bovenkast zijn getapt en behoeven geen moeren.


OPMERKING: De zijpanelen en de lipjes van het achterpaneel (flenzen) moeten aan de binnenzijde van de kast worden geplaatst en naar boven zijn gericht.

STAP 1: MONTAGE VAN DE MUURKAST


- Bevestig voor de linker muurkast de zijpanelen (P & Q) aan het bodempaneel (V) met M6 x 16mm bouten (AA) en draai vast met de bijgeleverde inbussleutel. Niet volledig vastdraaien. Zie figuur 1.1
- Plaats het achterpaneel (O) in de twee zijpanelen (P & Q) en het bodempaneel (V). Lijn de M6 x 16 mm bouten (AA) uit en steek ze in de gaten en draai ze vast met de bijgeleverde inbussleutel. Zie figuur 1.2
- Plaats het bovenpaneel (T) over de zijpanelen (P & Q) en het achterpaneel (O). Lijn de gaten aan het bovenpaneel(T), de zijpanelen (P & Q) en het achterpaneel (O) uit en zet ze vast met M6 x 16mm bouten (AA) en de bijgeleverde inbussleutel. Niet volledig vastdraaien. Zie figuur 1.3
- Zet de kast rechtop op een vlakke ondergrond en draai alle M6 x 16mm bouten (AA) volledig vast met de bijgeleverde inbussleutel.

• Breng de gaten in het scharnier van de deur (M) op één lijn met de gaten in het linker zijpaneel (P) en draai ze vervolgens vast met tapschroeven met platte kop (EE) en een schroevendraaier (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat de deur haaks en gelijk met de kast is voordat u de schroeven vastdraait. Zie figuur 1.4


- Met de deur (M) open, plaats het schappenpaneel (N) in de kast. Bepaal de gewenste hoogte van het schap (N) en zet het vast door de randen van het schap in de lipjes van de twee zijpanelen (P & Q) te steken. Als de flenzen vast lijken te zitten, wruk ze dan lichtjes los. De montage van de linker muurkast is voltooid.
- Herhaal deze procedure voor de rechter muurkast met de zijpanelen (R & S).




Figuur 1.1



Figuur 1.2




Figuur 1.3



Figuur 1.4

STAP 2: MONTAGE SCHAP MUURKAST


- Plaats het achterpaneel (J) tussen de twee muurkasten en zet de pennen vast in de sleutelgaten. Zorg ervoor dat de bovenkant van het achterpaneel (J) gelijk ligt met de bovenkant van de kasten. Zie figuur 2.1.
- Bevestig beide muurkasten aan het bodempaneel (L) met M6 x 16mm bouten (AA) en draai ze vast met de bijgeleverde inbussleutel. Zie figuur 2.2.
- Bepaal de gewenste hoogte van het schap (K) en zet het vast door de randen van het schap in de lipjes op het rechter (of linker) paneel van de muurkasten te steken. Als de flenzen vast lijken te zitten, wruk ze dan lichtjes los.
- Lijn de gaten van de montagebeugel (C) uit met het achterpaneel (J) en de muurkasten, en zet ze vast met M6 x 16mm bouten (AA) en bijgeleverde inbussleutel. Zie figuur 2.3.



STAP 3: BEVESTIG DE KASTGREEP

OPMERKING: Er zijn gaten om de handgreep aan beide kanten van de kast te bevestigen, maar bij deze kast wordt slechts één handgreep geleverd.


- Plaats de kastgreep (A) over de gaten in de kast (X).
- Bevestig met M6 x 16mm bouten en draai vast met de bijgeleverde inbussleutel.




STAP 4: BEVESTIG DE GAATJESWAND

- Plaats de achterwanden (E) over de gaten in de kast (X).
- Zet vast met (4) M8 x 20mm bouten (BB), veerringen (CC) en platte ringen (DD) per achterwand (E) en draai vast met bijgeleverde inbussleutel of 12mm sleutel/sleutel (niet bijgeleverd). Draai de bouten nu nog niet helemaal vast. Zie figuur 5.1
- Lijn de gaten van de verbindingssbeugel (D) uit met de bovenste gaten van de achterwand (E) en zet ze vast met (6) M6 x 16mm bouten (AA) en bijgeleverde inbussleutel. Draai de bouten nu nog niet helemaal vast. Zie figuur 5.2
- Plaats elk stuk gaatjeswand (B) over de gaten in de achterwanden (E). Let op de positie van de ring in de linker en rechter gaatjeswandpanelen in figuur 5.2
- Zet de gaatjeswandpanelen (B) vast met (10) M6 x 16mm bouten (AA) en draai ze vast met de bijgeleverde inbussleutel.
- Zodra de gaatjeswandpanelen (B) zijn vastgezet en haaks zijn geplaatst, gaat u terug en draait u al het materieel in deze stap vast.

Figuur 5.1



Figuur 5.2



WAARSCHUWING Het is aanbevolen deze stap uit te voeren met twee personen


STAP 5: MUURKASTSysteem AAN DE KAST BEVESTIGEN



- Trek het papier van de EVA-stickers (H) en bevestig ze op de juiste plaats onderaan de achterkant van de muurkasten. Zie figuur 6.1
- Hang de muurkasten aan de verbindingsbeugel (D) en zorg ervoor dat de kastbevestigingssteun (C) goed op de verbindingsbeugel (D) zit. Zie figuur 6.2
- Bevestig de muurkasten aan de achterwanden door de L-vormige beugels (F&G) over de gaten in de gaatjeswand (B) en de muurkast te plaatsen. Zie figuur 6.3

- Bevestig met (3) M6 x 16mm bouten en draai vast met de bijgeleverde inbussleutel.
- Herhaal dit proces voor de andere kant van de gaatjeswand (B) om de muurkast aan de kast (X) te bevestigen.

OPMERKING: De muurkast moet misschien aan een verbindingsbeugel worden gehangen om de juiste positie voor EVA-sticker te bepalen.


Figuur 6.1






STAP 6: DE OPBERGBAKJES BEVESTIGEN

- Draai de M6 x 16mm bouten (AA) van het rubberhouten blad (Y) los met de bijgeleverde inbussleutel.
- Trek het rubberhouten blad (Y) voorzichtig naar voren tot het 5 cm over de voorkant van de kast hangt (X)
- Plaats de 2 opbergbakjes (I) in de ruimte die is ontstaan in de achterkant van het rubberhouten blad (Y) en de gaatjeswand (B), en zet ze vast met (4) M6 x 16mm bouten (AA) en bijgeleverde inbussleutel.
- Draai de 6 bouten in het rubberhouten top (Y) vast met de bijgeleverde inbussleutel. Zorg ervoor dat u de bouten niet te vast aandraait.





VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN VAN DE LADEN

- Trek de lade er helemaal uit.
- Druk het linkerlipje omlaag en til het rechterlipje omhoog.
- Trek de lade van de geleiders.
- Om de lade terug te plaatsen, plaatst u deze opnieuw op de interne ladegeleider en duwt u de lade naar binnen tot deze vastklikt.


ONDERHOUD VAN DE ZWENKWIELEN

- Smeer de wielen jaarlijks met hoogwaardig lagervet.

ONDERHOUD EN REINIGING

- De oppervlakken moeten regelmatig worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en water. Vet en olie kunnen worden verwijderd met de meeste standaard reinigingsvloeistoffen. Gebruik voor de veiligheid een niet-ontvlambare reinigingsvloeistof.
- De autowas bewaart de glans van de opbergenheid en beschermt tegen krassen.

Nº de Stock
08242



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

NOTA: As chaves estão dentro da gaveta superior.

Peça	Descrição	Qualidade
A	Pega do Armário	1
B	Painel de ferramentas	3
C	Suporte de Montagem	1
D	Braçadeira de ligação	1
E	Parede	3
F	Suporte em formato L (esquerda)	2
G	Suporte em formato L (direita)	2
H	Autocolante EVA	3
I	Bandeja de armazenamento	2
J	Painel posterior	1
K	Prateleira	1
L	Painel inferior	1
M	Porta	2
N	Prateleira (armário de parede)	2

Peça	Descrição	Qualidade
O	Painel posterior (armário de parede)	2
P	Painel esquerdo (armário de parede da esquerda)	1
Q	Painel da direita (armário de parede da esquerda)	1
R	Painel esquerdo (armário de parede da direita)	1
S	Painel da direita (armário de parede da direita)	1
T	Painel de topo (armário de parede da esquerda)	1
U	Painel de topo (armário de parede da direita)	1
V	Painel inferior (armário de parede da esquerda)	1
W	Painel inferior (armário de parede da direita)	1
X	Armário	1
Y	Topo em Ruberwood	1

MONTAGEM

Para facilitar a montagem recomendamos que sejam duas pessoas a fazê-lo.





NOTA: Os orifícios no armário superior são roscados e não precisam de porcas.

NOTA: As patilhas dos painéis laterais e os painéis posteriores (flanges) devem posicionar-se na parte interior do armário voltadas para cima.

ETAPA 1: MONTAGEM DE ARMÁRIO DE PAREDE

- Para o armário de parede do lado esquerdo, coloque os painéis laterais (P & Q) no painel inferior (V) com parafusos M6 x 16mm (AA) e aperte usando a chave sextavada fornecida. Não aperte totalmente. Ver a Figura 1.1
- Inserir o painel posterior (O) dentro dos dois painéis laterais (P & Q) e inferior (V). Alinhe e insira parafusos M6 x 16mm (AA) em orifícios e aperte-os com a chave sextavada fornecida. Ver Figura 1.2
- Coloque o painel superior (T) sobre as laterais (P & Q) e posterior (O). Alinhe os orifício no topo (T), laterais (P & Q) e posterior (O), depois aperte com parafusos M6 x 16mm (AA), usando a chave sextavada fornecida. Não aperte totalmente. Ver Figura 1.3
- Nivele o armário numa superfície nivelada e aperte totalmente todos os parafusos M6 x 16mm (AA) com a chave sextavada fornecida.

- Alinhe os orifícios da dobradiça da porta (M) com os orifícios no painel lateral esquerdo (P), depois fixe com parafusos roscados de cabeça lisa (EE), usando uma chave de fendas (não incluída). Certifique-se de que a porta está nivelada e alinhada com o armário antes de fixar os parafusos. Ver Figura 1.4
- Com a porta (M) aberta introduza o painel da prateleira (N) no armário. Determine a altura pretendida da prateleira (N) e fixe inserindo o bordo da prateleira nas flanges da patilha nos dois painéis laterais (P & Q). Se as flanges aparecerem apertadas, pressione ligeiramente para soltar. A montagem do armário de parede da esquerda está concluída.
- Repita este processo para o lado direito do armário usando os painéis laterais (R & S).



ETAPA 2: MONTAGEM DA PRATELEIRA DO ARMÁRIO DE PAREDE


• Insira o painel posterior (J) entre os dois armários de parede e fixe com os pinos nos orifícios principais. Certifique-se de que o painel posterior (J) está nivelado com a parte superior dos armários.

Ver Figura 2.1

• Coloque os dois armários de parede no painel inferior (L) com parafusos M6 x 16mm (AA) e aperte usando a chave sextavada fornecida. Ver Figura 2.2

• Determine a altura pretendida da prateleira (K) e fixe inserindo o bordo da prateleira nas flanges da patilha no painel direito (ou esquerdo) dos armários da parede. Se as flanges aparecerem apertadas, pressione ligeiramente para soltar.


• Alinhe os orifícios do suporte de montagem (C) no painel posterior (J) e armários de paredes, aperte os parafusos M6 x 16mm (AA) e chave sextavada fornecido. Ver Figura 2.3.



ETAPA 3: COLOCAR A PEGA DO ARMÁRIO


NOTA: Existem três orifícios para montar a pega nos dois lados do armário, mas é fornecida apenas uma pega com o armário.

- Coloque a pega do armário (A) sobre os orifícios no armário (X).
- Fixe com parafusos de M6 x 16mm (AA) e aperte com a chave sextavada fornecida.



ETAPA 4: FIXE PAINEL DE FERRAMENTAS

- Posicione na parede(E) sobre os orifícios no armário (X).
- Fixe com (4) parafusos M8 x 20mm (BB), anilhas (CC) e anilha lisa (DD) por parede (E) e aperte com uma chave sextavada fornecida ou uma chave de 12mm (não incluída). Não aperte totalmente os parafusos neste momento. Ver Figura 5.1
- Alinhe os orifícios da braçadeira de ligação (D) aos orifícios superiores da parede de montagem (E), fixe com (6) parafusos M6 x 16mm (AA), usando a chave sextavada fornecida. Não aperte totalmente os parafusos neste momento. Ver Figura 5.2
- Posicione cada peça do painel de ferramentas (B) sobre os orifícios na parede (E). Tenha em consideração a posição do anel isolante nos painéis de ferramentas da esquerda e da direita na Figura 5.2
- Fixe o painel de ferramentas com (B) com (10) parafusos de M6 x 16mm (AA) e aperte com a chave sextavada fornecida.
- Quando os painéis de ferramentas (B) estiverem fixo e alinhados, volte atrás e aperte todas as peças nesta etapa.




CUIDADO: Recomenda-se que esta tarefa seja executada por duas pessoas

ETAPA 5: FIXE O SISTEMA DO ARMÁRIO DE PAREDE AO ARMÁRIO

- Retire o papel dos autocolantes EVA (H), cole numa posição correta em direção à parte inferior da parte posterior da parte inferior dos armários de parede. Ver Figura 6.1
 - Pendure armários de parede na braçadeira de ligação (D) e certifique-se de que o suporte de montagem do armário (C) está devidamente assente na braçadeira de ligação (D). Ver Figura 6.2
 - Fixe os armários à parede posicionando os suportes em formato L (F&G) sobre os orifícios no painel de ferramentas (B) e no armário de parede. Ver Figura 6.3
 - Fixe com (3) parafusos de M6 x 16mm (AA) por suportes em formato L (F&G) e apertar com a chave sextavada fornecida.
 - Repita este processo para o outro lado do painel de ferramentas (B) para fixar o armário de parede ao armário (X).
- NOTA:** O armário de parede pode precisar ser pendurado numa braçadeira de ligação para determinar a posição adequada para a etiqueta EVA.

Figura 6.1






Figura 6.2






Figura 6.3

ETAPA 6: FIXE A BANDEJA DE ARMAZENAMENTO

- Solte os parafusos M6 x 16mm (AA) do topo em Rubberwood (Y) com a chave sextavada fornecida.
- Puxe o topo em rubberwood (Y) para a frente 2 cm deixando pendurada na parte da frente do armário (X)
- Coloque as 2 bandejas de armazenamento (I) no espaço criado na parte posterior do topo em rubberwood (Y) e no painel de ferramentas (B), e fixe com os (4) parafusos M6 x 16mm (AA), usando a chave sextavada fornecida.
- Aperte os 6 parafusos no topo em rubberwood (Y) para fixar usando a chave sextavada fornecida.
Tenha em atenção para não apertar em excesso os parafusos.





REMOVER E SUBSTITUIR AS GAVETAS

- Retire totalmente a gaveta.
- Pressione a patilha da esquerda e levante a patilha da direita.
- Retire a gaveta das corrediças.
- Para voltar a colocar a gaveta interna, deslize e empurre até encaixar.

MANUTENÇÃO DOS RODÍZIOS

- Lubrifique os rodízios anualmente usando massa consistente de elevada qualidade.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- As superfícies devem ser limpas periodicamente com detergente suave e água. A massa e óleo podem ser removidos usando a maior parte dos líquidos de limpeza. Como segurança, use líquidos de limpeza não inflamáveis.
- A lubrificação automática preservará o acabamento lustroso do armário e protege-o contra riscos.