


5

4

3

2

1



|                                       | Bestell-Nummer /PART NO    |                         | $\phi$ | Leiterquerschnitt |       | Abisolierlänge<br>der Litze | Kennzeichnung<br>identification |    |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|----|
|                                       | versilberl<br>silverplated | vergoldet<br>goldplated |        | mm <sup>2</sup>   | AWG   |                             |                                 |    |
| C<br>Stiftkontakt<br>male contact     | 09 33 000 6127             | 09 33 000 6117          | 0,90   | 0,14-0,37         | 26-22 | 7,5                         | keine Rille /no groove          | 11 |
|                                       | 09 33 000 6121             | 09 33 000 6122          | 1,15   | 0,5               | 20    |                             | keine Rille /no groove          |    |
|                                       | 09 33 000 6114             | 09 33 000 6115          | 1,3    | 0,75              | 18    |                             | 1 Rille /1 groove ①             |    |
|                                       | 09 33 000 6105             | 09 33 000 6118          | 1,45   | 1                 | 18    |                             | 1 Rille /1 groove               |    |
|                                       | 09 33 000 6104             | 09 33 000 6116          | 1,75   | 1,5               | 16    |                             | 2 Rillen /2 grooves             |    |
|                                       | 09 33 000 6102             | 09 33 000 6123          | 2,25   | 2,5               | 14    |                             | 3 Rillen /3 grooves             |    |
|                                       | 09 33 000 6106             |                         | 2,55   | 3                 | 12    |                             | 1 breite Rille /1 wide groove   |    |
|                                       | 09 33 000 6107             | 09 33 000 6119          | 2,85   | 4                 | 12    |                             | keine Rille /no groove          |    |
| B<br>Buchsenkontakt<br>female contact | 09 33 000 6227             | 09 33 000 6217          | 0,90   | 0,14-0,37         | 26-22 | 7,5                         | keine Rille /no groove          | 11 |
|                                       | 09 33 000 6220             | 09 33 000 6222          | 1,15   | 0,5               | 20    |                             | keine Rille /no groove          |    |
|                                       | 09 33 000 6214             | 09 33 000 6215          | 1,3    | 0,75              | 18    |                             | 1 Rille /1 groove ①             |    |
|                                       | 09 33 000 6205             | 09 33 000 6218          | 1,45   | 1                 | 18    |                             | 1 Rille /1 groove               |    |
|                                       | 09 33 000 6204             | 09 33 000 6216          | 1,75   | 1,5               | 16    |                             | 2 Rillen /2 grooves             |    |
|                                       | 09 33 000 6202             | 09 33 000 6223          | 2,25   | 2,5               | 14    |                             | 3 Rillen /3 grooves             |    |
|                                       | 09 33 000 6206             |                         | 2,55   | 3                 | 12    |                             | 1 breite Rille /1 wide groove   |    |
|                                       | 09 33 000 6207             | 09 33 000 6221          | 2,85   | 4                 | 12    |                             | keine Rille /no groove          |    |

1) Nur für Buchanan Crimpwerkzeug  
Einstell  $\phi 1,0$   
only for Buchanan crimping tool adjusting  $\phi 1,0$

|                      |  |  |   |          |      |                                |  |      |   |   |              |
|----------------------|--|--|---|----------|------|--------------------------------|--|------|---|---|--------------|
|                      |  |  | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |          |      | Techn. Character.              |  |      | Nicht tolerierte Masse / Free size tolerances |   |              |
|                      |  |  |   |          |      | Detail.                        |  | Dat. | Name  | Massstab / Scale  |              |
|                      |  |  |   |          |      | Insp.                          |  |      | HERB  | 2:1   |              |
|                      |  |  |   |          |      | Stand.                         |  |      |   | Han E Kontakte gedreht 16A/<br>Han E contacts twisted 16A |              |
|                      |  |  | 411037  | 18.05.04 | Loe. | HARTING Electric GmbH & Co. KG |  |      | TB 09 33 000 6...                             |   |              |
|                      |  |  | 19122   | 24.11.95 | KR   | D-32339 Espelkamp              |  |      |   |   | Blatt / page |
|                      |  |  | 15087   | 24.03.93 | ZILK |                                |  |      |   |   | Sub.         |
| Bestell Nr / Part No |  |  | Mod.  | Dat.     | Name |                                |  |      | TB 09 33 000 6... v.17.03.92                  |   |              |