

FISKARS®

Car shovel

Autoschneeschaufel
Pelle pour voiture




X-series™

- * Qualité depuis 1649
- ** Lame renforcée, réglée en acier inoxydable
- *** Jusqu'à trois fois plus durable
- **** Légère
- ***** Poignée antidérapante
- ***** Fabriquée en Finlande

X-series™ Car shovel

- EN Car shovel** Up to 3x more durable.
• Lightweight. • Non-slip grip. **FI Autolapio** Jopa 3x kestävämpi. • Kevyttrakenneinen. • Varressa liukumaton tarttumapinta.
SE Bilskyffel Upp till 3x längre hållbarhet. • Lättvikt. • Non-slip material. **Bilspade** Opptill 3x mer holdbar. • Lett og brukervennlig. • Non-slip grep. **BK Bilskovl** Op til 3 gange mere holdbar. • Letvægt. • Non-slip håndtag.
FR Pelle pour voiture Jusqu'à trois fois plus durable. • Légère. • Poignée antidérapante.
ES Pala para coche Hasta tres veces más duradera. • Ligera. • Agarre antideslizante.
PT Pá para automóvel Até três vezes mais durável. • Leve. • Aderência antiderrapante.
DE Autoschneeschaufel Bis zu 3x länger haltbar. • Leichtgewichtig. • Rutschfester Griff. **NL Autoschep** Tot 3 x duurzamer. • Lichtgewicht. • Antislip greep. **IT Pala per auto** Fino a 3 volte più durevole. • Leggera. • Antislip greep. **PL Łopata samochodowa** Do 3 razy bardziej wytrzymała. • Lekka. • Antypoślizgowy uchwyt. **HU Autós lapát** Akár 3x tartósabb. • Könnyű. • Csúszásmentes markolat. **EE Autolabidas** Kuni 3x tugevam. • Kerge. • Mitte-libisev haare. **LV Automašīnas lāpsta** Līdz 3x izturīgāka. • Viegla. • Neslidošs rokturis. **LT Sniego kastuvas automobilui** Iki 3 kartų patvarėnis. • Lengvas. • Neslystantis suėmimas. **CZ Lopata do auta** Až 3x odolnější. • Nízká hmotnost. • Neklouzávý úchop. **SK Lopata do auta** Až 3x odolnejší. • Nízka hmotnosť. • Nekľzávy úchop. **RO Lopată pentru mașină** De până la 3x mai rezistentă. • Extrem de ușoară. • Mâner anti-alunecare.



Fiskars Finland Oy Ab, Keilaniementie 10, P.O. Box 91, FI-02151 Espoo, Finland. fiskars.com
Fiskars UK Limited, Wedgwood Drive, Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST12 9ER, ukconsumer@fiskars.com. Fiskars Australia, australia.orders@fiskars.com AU / +61 1300 852 022 Fiskars Italy s.r.l., c/o Copernico Centrale, via Copernico 38, 20125 Milano. www.fiskars.it/supporto/assistenza-clienti Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune. fiskars.com/pack Fiskars Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-146 Warszawa, PL / +48 22 310 85 00, HU / +36 30 577 6177



1057393

FISKARS®

Fiskars Finland Oy Ab,
Keilaniementie 10, P.O. Box 91,
FI-02151 Espoo, Finland
Tel. +358 (0)204 3910
fiskars.com

Fiskars brand is a registered
trademark of Fiskars Corporation.

For packaging
recycling
information:
fiskars.com/pack



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION
OU
MAGASIN

OU
DÉCHÈTERIE



DESIGNED BY FISKARS. MADE IN FINLAND.

Adresses sur quefaire.demesdechets.fr