

Nosiče značkovačů kabelů - KMK UV (60X15) - 1014108

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Nosiče značkovačů kabelů, průhledná, nepotíštěná, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 9 mm, velikost popisovaného pole: 60 x 15 mm

Vaše výhody

- ✓ Plastový označovač kabelů pro zástrčné štítky, pro montáž spony kabelů
- ✓ Plastové označovače kabelů k označení a svazkování vodičů a kabelů ve vnitřním a vnějším prostoru
- ✓ Označovače jsou opatřené oušky a připevní se sponami kabelů.
- ✓ Popsaný zástrčný štítek je chráněn uzavírací krytkou před znečištěním

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356782685

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	60 mm
Šířka (a)	15 mm
Výška (c)	60 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C
teplota okolí (montáž)	10 °C

Všeobecné

Barva	průhledná
Provedení	Upevňovací sada
Obsažené látky	bezhalogenové
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Materiálem	PA
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Označení způsobu montáže	Montáž kabelové sponky

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

Nosiče značkovačů kabelů - KMK UV (60X15) - 1014108

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909057,P]
ETIM 7.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>