


Zásuvka konektoru - PC 4/ 3-GU-7,62 BK - 1878697

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Vaše výhody

- ☒ Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4017918268770

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	29 mm
Šířka	22,84 mm
Rozteč	7,62 mm
Rozměr a	15,24 mm
Šířka [w]	22,84 mm
Výška [h]	14,23 mm
Konstrukční výška	12,8 mm
Délka pájeného pinu	1,4 mm
rozměry kolíku	1 x 0,8 mm
Délka	29 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	PC 4/..-GU
Barva	černá
Počet pólů	3

Normy a určování

Připojka podle normy	CUL
----------------------	-----

Environmental Product Compliance

Zásuvka konektoru - PC 4/ 3-GU-7,62 BK - 1878697

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

EAC ENEC

cULus Recognized 		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	30 A	30 A

Zásuvka konektoru - PC 4/ 3-GU-7,62 BK - 1878697

Aprobace

Usegroups	B	C
mm²/AWG/kcmil		

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>