Ochranná hadice - WP-STEEL ZC 45 - 3240701

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

Ochranná hadice z pozinkované oceli

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356737210

Technické údaje

Rozměry

Vnitřní průměr (f)	40 mm
Vnější průměr	45 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-200 °C ... 220 °C
Druh ochrany	IP40

Všeobecné

Barva	stříbrná
Provedení	Spirála
Obsažené látky	bezhalogenové
Materiálem	ocel, pozinkováno
Poloměr ohnutí, statický	82 mm
Poloměr ohnutí, dynamický	205 mm
Pevnost v tahu	500 N

Normy a určování

Bezhalogenovost	ano

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27140900
eCl@ss 6.0	27140900

Ochranná hadice - WP-STEEL ZC 45 - 3240701

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27430301
eCl@ss 8.0	27430301
eCl@ss 9.0	27430301

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001179
ETIM 5.0	EC001179
ETIM 6.0	EC001179
ETIM 7.0	EC001179

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Aprobace

VDE Zeichengenehmigung /

Podrobnosti schválení

VDE Zeichengenehmigung	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

Příslušenství

Ochranný kryt

WP-SC BRASS 45 - 3241071

Vlnovcové šroubení

Ochranná hadice - WP-STEEL ZC 45 - 3240701

Příslušenství

WP-G BRASS IP40 PG36 - 3241043

WP-G BRASS IP40 M40 - 3241050

WP-GT BRASS PG36 - 3241029

WP-GT BRASS M40 - 3241036

Montážní materiál

WP-BASE HF 45 - 3240973

Ochranná hadice - WP-STEEL ZC 45 - 3240701

Příslušenství

WP-BASE A PG36 - 3241082

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com